

**Garant****Konevesivaaka, säädettävä libelli, Pohjan Pituus×Tarkkuus: 300/1mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	468790 300/1
GTIN	4045197519221
Tuoteluokka	41H

**Kuvaus****Malli:**

Tukeva runko laadukasta erikoisvalua; vasaralakattu. Prismatuki, vinoon hiotut vastinpinnat (tärkeää esim. piirtämisessä ja oikaisussa). Kaikki mittauspinnat työstetty tarkasti libelliakselin suuntaisesti. Pitkittäis- ja poikittaislibelli lasia. Eristetyt kahvat kotelossa sekä suojalasi libellien päällä.

**Pitkittäislibellin säädettävyys:**

pitkittäislibelli voidaan säätää uudelleen helposti ja välyksettömästi säätöruuvilla ilman osien irrottamista 0-asentoon.

**Kuvateksti:**

Pitkittäislibellin **säätöruuvi**

**Pitkittäislibelli**

on jännitevapaa.

**Käyttö:**

Esimerkiksi tasopintojen, akselien ja koneiden oikaisemiseen.

**Standardi:****DIN 877****Tarkkuus:**

1 = äärimmäisen herkkä pitkittäislibelli **0,02 mm/m.**

2 = erittäin herkkä pitkittäislibelli **0,1 mm/m.**

4 = tavallisen herkkä pitkittäislibelli **0,4 mm/m.**

**Tekninen kuvaus**

Lukema	0,02 mm/m
Anturan leveys	40 mm
Anturan pituus	300 mm
Tarkkuusluokka	1
Standardi	DIN 877
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	H2
Tuotetyyppi	Vesivaaka

## Palvelut

KalibrointiKonevesivaaka /elektroninen kaltevuusmittari  
Tarkkuus 0,02 mm/m

026620 0,02