

Mitutoyo**Toleranssimittakello, Mittausalue / Kotelon Ø: 1/55 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	432052 1/55
GTIN	4946368668758
Tuoteluokka	44A

Kuvaus**Malli:**

Mitat DIN EN ISO 463 -standardin mukaan, painos kesäkuussa 2006. Tarkkuusmittakellot, joissa on vapaa liikepituus ja iskusuojaus sekä toleranssimittakellot. Rakenteeltaan erittäin kevyt ja vankka, pölyltä suojattu. Kiinnitysvarren Ø 8 mm h6.

Pakkaus: kestävä rasia

Standardi: Tehdasnormi

Kalibrointi: C1

Asteikkojako: 0,01 mm

Poikkeama f_e : 10 μ m

Mittausvoima: 0,4 - 1,4 N

Vapaa liikepituus: 3,5 mm

Tekninen kuvaus

Asteikkojako	0,01 mm
Mittausalue	1 mm
Poikkeama f_e	10 μ m

Vapaa liikepituus	3,5 mm
Kalibrointi	C1
Mittausvoima	0,4 - 1,4 N
Kotelon Ø	55 mm
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	mittakello

Palvelut

Kalibrointi Mittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 3 mm	013210 3
Merkintä lasermerkinnät Tyyppi	018940
DAkS-kalibrointi Mittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm	013250 12,5

Tarvikkeet

Jatkeet mitta-antureille Pituus L 15 mm	434920 15
Kääntyvä mittauskärki	434912
Teräsanturi Tyyppi 20	434900 20
Teräsanturi Tyyppi 11/30	434900 11/30
Teräsanturi Tyyppi 14/30	434900 14/30
Teräsanturi Tyyppi 13	434900 13
Teräsanturi Tyyppi 18/6	434900 18/6
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 100 mm	434920 100
Teräsanturi Tyyppi 18/4	434900 18/4
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 60 mm	434920 60
Kovametallianturi Tyyppi 18/1	434910 18/1
Teräsanturi Tyyppi 2	434900 2
Teräsanturi Tyyppi 11/25	434900 11/25

Teräsanturi Tyyppi 28	434900 28
Teräsanturi Tyyppi 24	434900 24
Teräsanturi Tyyppi 12	434900 12
Teräsanturi Tyyppi 15	434900 15
Taivutettu mittakellonpidike 60° Kiinnityspituus 25 mm	434918 25
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Teräsanturi Tyyppi 14/15	434900 14/15
Teräsanturi Tyyppi 14	434900 14
Taivutettu mittakellonpidike 60° Kiinnityspituus 50 mm	434918 50
Teräsanturi Tyyppi 17	434900 17
Kovametallianturi Tyyppi 17	434910 17
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 70 mm	434920 70
Kovametallianturi Tyyppi 18/4	434910 18/4
Teräsanturi Tyyppi 11/35	434900 11/35
Kovametallianturi Tyyppi 2	434910 2
Teräsanturi Tyyppi 39	434900 39
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 80 mm	434920 80
Kovametallianturi Tyyppi 18/2	434910 18/2
Kovametallianturi Tyyppi 10	434910 10
Teräsanturi Tyyppi 18/3	434900 18/3
Teräsanturi Tyyppi 29/20	434900 29/20
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 90 mm	434920 90
Teräsanturi Tyyppi 18/1	434900 18/1
Kovametallianturi Tyyppi 18/5	434910 18/5
Kovametallianturi Tyyppi 11	434910 11
Rubiinianturi Tyyppi 2	434915 2
Kovametallianturi Tyyppi 14	434910 14
Teräsanturi Tyyppi 10	434900 10

Teräsanturi Tyyppi 30/10	434900 30/10
Kovametallianturi Tyyppi 16	434910 16
Teräsanturi Tyyppi 18/5	434900 18/5
Teräsanturi Tyyppi 11/20	434900 11/20
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 20 mm	434920 20
Kovametallianturi Tyyppi 18/3	434910 18/3
Teräsanturi Tyyppi 18/2	434900 18/2
Taivutettu mittakellonpidike 45° Kiinnityspituus 50 mm	434917 50
Teräsanturi Tyyppi 14/40	434900 14/40
Taivutettu mittakellonpidike 45° Kiinnityspituus 25 mm	434917 25
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 50 mm	434920 50
Teräsanturi Tyyppi 29/10	434900 29/10
Teräsanturi Tyyppi 14/20	434900 14/20
Kovametallianturi Tyyppi 18/6	434910 18/6
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 40 mm	434920 40
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 30 mm	434920 30
Teräsanturi Tyyppi 11/15	434900 11/15
Teräsanturi Tyyppi 11	434900 11