

HOLEX**Liitulankalaite 30 m, Sisäänvedon kääntö (x-kert.): 5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	467590 5
GTIN	8422514809719
Tuoteluokka	46R

Kuvaus**Malli:**

Luotilankakela painevalettua magnesiumia, punainen pulveripinnoitus. 30 m pitkässä sekoitekuituisessa erikoislangassa yhdistyvät äärimmäinen vetolujuus (234 N), hyvä värintarttuvuus sekä optimaalinen merkitsemiskyky. Karkaistu koukku, taivutetut kärjet ja säilytyspaikka rungossa. Terässilmukka langan ulostuloaukossa ja INOX-vyöklipsi. Tiiviisti suljettava täyttöaukon kansi estää värijauheen pääsyn ulos. 5:ssä: 1 pikasisäänkelaus- ja työntöjärjestelmä langan ulosvetoa varten.

Toimituksen sisältö:

Liitulankalaite **ilman värijauhetta.**

Tekninen kuvaus

Langan pituus	30 m
Pituus	132 mm
Leveys	84 mm
Sisäänvedon kääntö (x-kert.)	5
Korkeus	58 mm
Tuotetyyppi	Liitulanka

Tarvikkeet

Värijauhe liitulangalle250 g Tyyppi R	467595 R
Värijauhe liitulangalle250 g Tyyppi B	467595 B