



Työntömitta, Mittausalue: 800mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	415186 800
GTIN	4045197479846
Tuoteluokka	41Z

Kuvaus

Malli:

Nonius heijastamattomiksi mattakromattu. Mittauspinnat on karkaistu ja hiottu. **Pitkät mittausleuat suurien työkappaleiden ja työkappaleen Ø :n mittaukseen.** Hienosäätö. Kavennetut ja pyöristetyt mittausleukojen päät sisämittauksiin. Hienosäätö.

Tekninen kuvaus

Lukema	0,05 mm
Paino	3,5 kg
Luentaosien malli	mattakromattu
Mittauspinnan rakenne	Karkaistu
Sisämittauskärjen Ø	20 mm
Mittausalue	0 - 800 mm
Kalibrointi	A1
Leukapituus	150 mm
Jaotus	1/20 mm
Pakkaus	kestävä rasia
Standardi	ISO 13385
Mittapoikkeama E MPE	±0,12 mm

Hienosäätö	kyllä
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

Palvelut

DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm	021010 1000
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm	021000 1000