

STIEFELMAYER

Konevesivaaka, Pohjan Pituus×Tarkkuus: 160/2mm**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 468800 160/2 |
| GTIN | 4028126003503 |
| Tuoteluokka | 46R |

Kuvaus**Malli:**

Tukeva runko laadukasta erikoisvalua; vasaralakattu. Prisma- ja tasainen pohja, vinoon hiotut vastinpinnat (tärkeää piirrottamisessa, oikaisussa jne.). Kaikki mittauspinnat työstetty täsmälleen samansuuntaisesti libelliakselin kanssa. Pitkittäis- ja poikittaislibelli lasia. Eristetyt kahvat kotelossa ja suojalasi libellien päällä.

Käyttö:

Esimerkiksi tasopintojen, akselien ja koneiden oikaisemiseen.

Standardi:**DIN 877****Tarkkuus:**

1 = äärimmäisen herkkä pitkittäislibelli **0,02 mm/m**.

2 = erittäin herkkä pitkittäislibelli **0,1 mm/m**.

4 = tavallisen herkkä pitkittäislibelli **0,4 mm/m**.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------|---------------|
| Lukema | 0,1 mm/m |
| Tarkkuusluokka | 2 |
| Anturan pituus | 160 mm |
| Anturan leveys | 40 mm |
| Standardi | DIN 877 |
| Pakkaus | kestävä rasia |

| | |
|-------------|-----------|
| Kalibrointi | H2 |
| Tuotetyyppi | Vesivaaka |

Palvelut

| | |
|---|-------------|
| KalibrointiKonevesivaaka /elektroninen kaltevuusmittari Tarkkuus 0,10 mm/m | 026620 0,10 |
|---|-------------|