



Digitaalinen kulmamitta, Tyyppi: 3600



Tilaustiedot

Tilausnumero	467560 3600
GTIN	2050001668448
Tuoteluokka	46R

Kuvaus

Malli:

- **Alumiinirunko, tarkat tukipinnat, yläosassa prisma.**
- **Näytössä olevat suuntanuolet helpottavat suuntaamista 0°:een tai 90°:een.**
- **Pitoarvotoiminto mittaustuloksen säilyttämiseen.**
- **Nollaus kaikissa halutuissa pisteissä.**

Toimituksen sisältö:

Sis säilytyskotelon ja 1 pariston nro 081561, koko 6LR61.

Tekninen kuvaus

Näyttötarkkuus	0,01 (0° – 9,99°) / 0,1 (10° – 90°) astetta
Mittausalue	360 (4×90°) astetta
Pituus	153 mm
Tasomaisuustoleranssi	0,0762 mm
Korkeus	49 mm
Leveys	31 mm
Tuotenro, paristot/akut	081561 6LR61
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1

Virherajan elektroniikkamoduuli	0,05 (0° – 10°) / 0,1 (80° – 90°) / 0,2 (11° – 79°) astetta
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	H2
Tuotetyyppi	Kaltevuusmittari

Palvelut

KalibrointiKonevesivaaka /elektroninen kaltevuusmittari Tarkkuus 0,02 mm/m	026620 0,02
---	-------------