

**Mittakello, Mittausalue / Kotelon Ø: 30/58mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	431896 30/58
GTIN	4031452100648
Tuoteluokka	46C

Kuvaus**Malli:**

Mitat DIN EN ISO 463 -standardin mukaan, painos kesäkuussa 2006. Lujatekoiset mittakellot, metallikotelo, kiinnitysvarren Ø 8 mm h6, karkaistu ja hiottu. Asteikkotaulu on käännettävissä ulkokehän avulla. Lineaarinen apuasteikko kierrosten lukemiseen.

Erikoistarvike:

Erikoisanturit nro 434900; 434910; 434915.

Tekninen kuvaus

Asteikkojako	0,1 mm
Mittausvoima	0,8 - 1,3 N
Kotelon Ø	58 mm
Asteikkojako / osoittimen kierros	10 mm
Mittausalue	30 mm
Kalibrointi	C1

Standardi	Tehdasnormi
Mittapoikkeama MPE (mittausalue)	50 µm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	mittakello

Palvelut

DAkS-kalibrointi Mittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 100 mm	023010 100
Kalibrointi Mittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 30 mm	023000 30

Tarvikkeet

Jatkeet mitta-antureille Pituus L 90 mm	434920 90
Teräsanturi Tyyppi 29/20	434900 29/20
Teräsanturi Tyyppi 18/2	434900 18/2
Taivutettu mittakellonpidike 60° Kiinnityspituus 25 mm	434918 25
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 100 mm	434920 100
Kovametallianturi Tyyppi 11	434910 11
Teräsanturi Tyyppi 29/10	434900 29/10
Teräsanturi Tyyppi 12	434900 12
Teräsanturi Tyyppi 18/4	434900 18/4
Teräsanturi Tyyppi 11/25	434900 11/25
Teräsanturi Tyyppi 11	434900 11
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 60 mm	434920 60
Teräsanturi Tyyppi 15	434900 15
Teräsanturi Tyyppi 14	434900 14
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 20 mm	434920 20
Kovametallianturi Tyyppi 18/4	434910 18/4

Teräsanturi Tyyppi 10	434900 10
Teräsanturi Tyyppi 14/30	434900 14/30
Kovametallianturi Tyyppi 18/3	434910 18/3
Kääntyvä mittauskärki	434912
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 40 mm	434920 40
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 50 mm	434920 50
Kovametallianturi Tyyppi 18/1	434910 18/1
Kovametallianturi Tyyppi 16	434910 16
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 30 mm	434920 30
Teräsanturi Tyyppi 2	434900 2
Teräsanturi Tyyppi 13	434900 13
Teräsanturi Tyyppi 11/15	434900 11/15
Kovametallianturi Tyyppi 10	434910 10
Teräsanturi Tyyppi 18/1	434900 18/1
Teräsanturi Tyyppi 18/6	434900 18/6
Kovametallianturi Tyyppi 14	434910 14
Teräsanturi Tyyppi 18/3	434900 18/3
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 70 mm	434920 70
Teräsanturi Tyyppi 39	434900 39
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 15 mm	434920 15
Kovametallianturi Tyyppi 18/6	434910 18/6
Teräsanturi Tyyppi 24	434900 24
Teräsanturi Tyyppi 30/10	434900 30/10
Kovametallianturi Tyyppi 2	434910 2
Teräsanturi Tyyppi 14/15	434900 14/15
Teräsanturi Tyyppi 11/30	434900 11/30
Teräsanturi Tyyppi 14/20	434900 14/20
Teräsanturi Tyyppi 11/35	434900 11/35
Kovametallianturi Tyyppi 17	434910 17

Teräsanturi Tyyppi 20	434900 20
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
Teräsanturi Tyyppi 11/20	434900 11/20
Teräsanturi Tyyppi 17	434900 17
Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 25 mm	434917 25
Teräsanturi Tyyppi 18/5	434900 18/5
Rubiinianturi Tyyppi 2	434915 2
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Magneettinen takaseinä mittakelloon kotelon Ø:lle 58 mm	434835 58
Teräsanturi Tyyppi 14/40	434900 14/40
Kovametallianturi Tyyppi 18/5	434910 18/5
Kovametallianturi Tyyppi 18/2	434910 18/2
Teräsanturi Tyyppi 28	434900 28
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 80 mm	434920 80
Mittakellon lasi Tyyppi 58	432010 58