

Garant**Kehysvesivaaka, säädettävä libelli, Pohjan Pituus×Tarkkuus: 200/1mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	469190 200/1
GTIN	4045197519252
Tuoteluokka	41H

Kuvaus**Malli:**

Tukeva runko laadukasta erikoisvalua; vasaralakattu. 3 sivupintaa prismahiottu, 1 sivu tasainen. Pitkittäis- ja poikittaislibelli lasia. Pitkittäislibellien herkkyys (asteikkoarvo) on ilmoitettu tyyppikilvessä. Tarkkuudessa 1 eristetyt kahvat kotelossa sekä suojalasi libellien päällä.

Pitkittäislibellin säädettävyys:

pitkittäislibelli voidaan säätää uudelleen helposti ja välyksettömästi säätöruuvilla ilman osien irrottamista 0-asentoon.

Käyttö:

Vaaka- ja pystysuorien pintojen ja akseleiden oikaisuun sekä oikaisemiseen tarkasti 90°:n kulmaan.

Standardi:

DIN 877

Tarkkuus:

1 = äärimmäisen herkkä pitkittäislibelli **0,02 mm/m**.

2 = erittäin herkkä pitkittäislibelli **0,1 mm/m**.

Huomautus:

Magneettinen malli saatavissa pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Tarkkuusluokka	1
Lukema	0,02 mm/m
Anturan leveys	40 mm
Anturan pituus	200 mm
Standardi	DIN 877
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	H1
Tuotetyyppi	Vesivaaka

Palvelut

KalibrointiKehysvesivaaka Tarkkuus 0,02 mm/m	026600 0,02
--	-------------