



Työntömitta, Mittausalue: 1000mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	415186 1000
GTIN	4045197479853
Tuoteluokka	41Z

Kuvaus

Malli:

Nonius heijastamattomiksi mattakromattu. Mittauspinnat on karkaistu ja hiottu. **Pitkät mittaussleuat suurien työkappaleiden ja työkappaleen Ø :n mittaukseen.** Hienosäätö. Kavennetut ja pyöristetyt mittaussleukojen päät sisämittauksiin. Hienosäätö.

Tekninen kuvaus

Leukapituus	200 mm
Sisämittauskärjen Ø	20 mm
Paino	3,9 kg
Kalibrointi	A1
Mittauspinnan rakenne	Karkaistu
Mittausalue	0 - 1000 mm
Luentaosien malli	mattakromattu
Lukema	0,05 mm
Jaotus	1/20 mm
Pakkaus	kestävä rasia
Standardi	ISO 13385
Mittapoikkeama E MPE	±0,15 mm

Hienosäätö	kyllä
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm	021000 1000
DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm	021010 1000