


**Tarkkuusmittakello IP54, iskunkestävä, Mittausalue / Kotelon Ø: 10/58mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	432220 10/58
GTIN	2050001040206
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuusmittakellot, joissa on iskusuojaus, **suojattu roiskevedtä, öljyä ja likaa vastaan**. Mittauskärki, tiivistetty varressa kumipalkeella, yläpäässä suojaholkilla. Takakansi tiivistetty, kellon lasi ja ulkokehä ruuvattu tiiviiksi. Kiinnitysvarren Ø 8 mm h6.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Erikoistarvike:

Erikoisanturit nro 434900; 434910; 434915.

Tekninen kuvaus

Mittausvoima	0,7 - 1,6 N
Asteikkojako / osoittimen kierros	1 mm
Asteikkojako	0,01 mm
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm

Kotelon Ø	58 mm
Mittausalue	10 mm
Kalibrointi	C1
Standardi	DIN 878
IP-suojaluokka	IP 54
Mittapoikkeama MPE (mittausalue)	15 µm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	mittakello

Palvelut

KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittauusvyvyys 10 mm	023000 10
DAkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittauusvyvyys 12,5 mm	023010 12,5

Tarvikkeet

Kovametallianturi Tyyppi 10	434910 10
Teräsanturi Tyyppi 11/35	434900 11/35
Teräsanturi Tyyppi 18/4	434900 18/4
Teräsanturi Tyyppi 32	434900 32
Teräsanturi Tyyppi 12	434900 12
Teräsanturi Tyyppi 14/15	434900 14/15
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Kovametallianturi Tyyppi 18/5	434910 18/5
Teräsanturi Tyyppi 18/5	434900 18/5
Teräsanturi Tyyppi 14	434900 14
Teräsanturi Tyyppi 14/40	434900 14/40
Kovametallianturi Tyyppi 14	434910 14

Kovametallianturi Tyyppi 17	434910 17
Teräsanturi Tyyppi 18/3	434900 18/3
Teräsanturi Tyyppi 29/10	434900 29/10
Kovametallianturi Tyyppi 18/2	434910 18/2
Teräsanturi Tyyppi 19/9	434900 19/9
Teräsanturi Tyyppi 39	434900 39
Teräsanturi Tyyppi 40/7,8	434900 40/7,8
Kovametallianturi Tyyppi 18/6	434910 18/6
Teräsanturi Tyyppi 11	434900 11
Teräsanturi Tyyppi 11/20	434900 11/20
Teräsanturi Tyyppi 18/1	434900 18/1
Teräsanturi Tyyppi 28	434900 28
Kovametallianturi Tyyppi 11	434910 11
Teräsanturi Tyyppi 13	434900 13
Kovametallianturi Tyyppi 16	434910 16
Teräsanturi Tyyppi 24	434900 24
Teräsanturi Tyyppi 10	434900 10
Rubiinianturi Tyyppi 2	434915 2
Kovametallianturi Tyyppi 18/4	434910 18/4
Teräsanturi Tyyppi 18/6	434900 18/6
Teräsanturi Tyyppi 40/10	434900 40/10
Teräsanturi Tyyppi 18/2	434900 18/2
Teräsanturi Tyyppi 17	434900 17
Teräsanturi Tyyppi 2	434900 2
Teräsanturi Tyyppi 11/15	434900 11/15
Teräsanturi Tyyppi 19/10	434900 19/10
Teräsanturi Tyyppi 15	434900 15
Teräsanturi Tyyppi 14/20	434900 14/20
Teräsanturi Tyyppi 19/11	434900 19/11

Teräsanturi Tyyppi 19/7	434900 19/7
Kovametallianturi Tyyppi 18/3	434910 18/3
Teräsanturi Tyyppi 11/30	434900 11/30
Kovametallianturi Tyyppi 2	434910 2
Teräsanturi Tyyppi 30/10	434900 30/10
Teräsanturi Tyyppi 20	434900 20
Kovametallianturi Tyyppi 18/1	434910 18/1
Teräsanturi Tyyppi 14/30	434900 14/30
Teräsanturi Tyyppi 11/25	434900 11/25
Teräsanturi Tyyppi 29/20	434900 29/20
Teräsanturi Tyyppi 19/8	434900 19/8