

STIEFELMAYER

Nelisivuinen vesivaaka, Pohjan Pituus×Tarkkuus: 100/2mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	469200 100/2
GTIN	4045197207173
Tuoteluokka	46R

Kuvaus**Malli:**

Eristetyt kahvat kotelossa estävät käsien lämmöstä aiheutuvat vaikutukset. Tukeva runko laadukasta erikoisvalua; vasaralakattu. 3 sivua särmikkäitä ja litteitä. 1 puoli litteä, kaikki hienoksi hiottu. Pitkittäis- ja poikittaislibelli lasia. Pitkittäislibellin herkkyys (asteikkoarvo) on ilmoitettu kilvessä.

Käyttö:

Vaaka- ja pystysuorien pintojen ja akseleiden oikaisuun sekä oikaisemiseen tarkasti 90°:n kulmaan.

Standardi:**DIN 877****Tarkkuus:**

1 = äärimmäisen herkkä pitkittäislibelli **0,02 mm/m.**

2 = erittäin herkkä pitkittäislibelli **0,1 mm/m.**

Tekninen kuvaus

Anturan leveys	28 mm
Lukema	0,1 mm/m

Tarkkuusluokka	2
Anturan pituus	100 mm
Standardi	DIN 877
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	H1
Tuotetyyppi	Vesivaaka

Palvelut

KalibrointiKehysvesivaaka Tarkkuus 0,10 mm/m	026600 0,10
--	-------------