

**TMSERROR, Mittausalue: 150mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	412812 150
GTIN	4045197422828
Tuoteluokka	42A

Kuvaus**Malli:**

Suuri ja selkeä digitaalinäyttö. Mittauspinnat on hienohierretty.
Muovirunko, **vasenkätisille**.

Toimituksen sisältö:

Mukana paristo nro 081560, koko LR44.

Tekninen kuvaus

Kotelon materiaali	muovi
Standardi	ISO 13385
Leukapituus	40 mm
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
soveltuu vasenkätiselle	kyllä
Kalibrointi	A1
Syvyyssmitta	kulmikas 3,7×1,3
Syvyyssmitta käytettävissä	kyllä
Lukema	0,01 mm
Lukema	0,0005 tuuma
Mittausalue	0 - 150 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1

Tuotenro, paristot/akut	081560 LR44
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE	±0,03 mm
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

Palvelut

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi LR44	081560 LR44
--	-------------