



Työntömitta, erittäin pitkät mittausnokat, Mittausalue: 500mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	415188 500
GTIN	4045197479860
Tuoteluokka	41Z

Kuvaus

Malli:

Nonius heijastamattomiksi mattakromattu. Mittauspinnat on karkaistu ja hiottu. **Pitkät mittausleuat suurien työkappaleiden ja työkappaleen Ø :n mittaukseen.** Hienosäätö. Kavennetut ja pyöristetyt mittausleukojen päät sisämittauksiin.

Erittäin pitkät mittausleuat, ilman hienosäätöä.

Tekninen kuvaus

Leukapituus	300 mm
Kalibrointi	A1
Mittauskärjen rakenne	erikoispitkät mittausnokat
Mittausalue	0 - 500 mm
Paino	1,9 kg
Sisämittauskärjen Ø	20 mm
Mittauspinnan rakenne	Karkaistu
Luentaosien malli	mattakromattu
Lukema	0,05 mm

Jaotus	1/20 mm
virheraja	0,15 mm
Pakkaus	kestävä rasia
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 500 mm	021000 500
DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 500 mm	021010 500