



Erittäin tehokas kylmävoiteluainetiiviste ja sahaöljy CBF, Sisältö: 20l



Tilaustiedot

Tilausnumero	084241 20
GTIN	2050001676245
Tuoteluokka	08J

Kuvaus

Malli:

Ei klooria, formaldehydiä eikä boorihappoa, kylmävoiteluainetiiviste **vaativaan käyttöön**. Paineenkestolisäaineet estävät voitelukalvon repeytymisen, ja voiteluaine pysyy leikkuutyökalussa myös kovassa rasituksessa.

Huipputehokas kylmävoiteluainetiiviste **sisäiseen jäähdytysaineen syöttöön** (IKZ) ja korkeapaineelle.

Etu:

Parantavat **työkalujen käyttöikää, leikkuutehoa ja pinnanlaatua. Kloorittomia** – ei haitallisia kaasuja, **ympäristöä säästäviä**.

Tiivisteet ovat **ruosteelta suojaavia**, maalipintaa säästäviä, **terveydelle vaarattomia, bakteerisuojattuja** sekä ihoystävällisiä.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen - sopii **kaikkiin lastuamistöihin** (sorvaus, jyrsintä, poraus, kierteitys, kalvinta, **sahaus**, hionta). Välttämätön työstettäessä vaikeasti lastuttavia materiaaleja. Tavallinen **sekoitussuhde 1: 20**, erittäin koville materiaaleille ja jaloteräkselle sekoitussuhde 1 : 10 – 1 : 15.

Huomautus:

Jokisch-johdeöljyjä saatavana tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Malli	Kanisteri
Väri	vaaleanruskea
Kinemaattinen viskositeetti	41 mm ² /s
Säilytyslämpötila	5 - 40 °C
Sisältö	20 l
Tuotetyyppi	Jäähdytysvoiteluaine
Refraktometrin arvo	2