



Tarkkuusmittakello Compac Mitta-asteikko 0,002 mm, iskunkestävä, Mittausalue / Kotelon Ø: 5/58 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	433230 5/58
GTIN	7630041104028
Tuoteluokka	45A

Kuvaus

Malli:

Vankka, mattakromattu messinkikotelo; rikkoontumaton kellon lasi.

Kiinnitysvarren Ø 8 mm h6, karkaistu ja hiottu.

Erittäin tarkka malli.

Mittausmekanismin tärkeimmät osat ovat **jalokivilaakeroituja**.

Keskinäytössä **1/1000 mm:n asteikkojako**.

Asteikkotaulun osoitin voidaan kääntää nolla-asentoon ulkorengaalla.

Lähes vakio mittausvoima koko mittausalueella.

Täysmetallirunko ja erittäin kestävä iskunsuojaus. Erittäin kestävä mittakello. **Valmistettu Sveitsissä.**

lukematarkkuus 2/1000

Mitat DIN EN ISO 463 -standardin mukaan, painos kesäkuu 2006.

Erikoistarvike:

Erikoiskärjet nro 434900 / 4910 / 4915.

Pakkaus: kestävä rasia

Standardi: Tehdasnormi

Kalibrointi: C2

Asteikkojako: 0,002 mm

Asteikkojako / osoittimen kierros: 0,2 mm

Poikkeama f_e : 12 μm
 Kokonaispoikkeama f_{ges} : 14 μm
 Mittausvoima: 1,2 - 1,7 N

Tekninen kuvaus

Kokonaispoikkeama f_{ges}	14 μm
Kotelon \emptyset	58 mm
Mittausvoima	1,2 - 1,7 N
Asteikkojako / osoittimen kierros	0,2 mm
Mittausalue	5 mm
Poikkeama f_e	12 μm
Asteikkojako	0,002 mm
Kalibrointi	C2
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	mittakello

Palvelut

Kalibrointi Mittakello, analoginen 0,001 Suurin mittaussyvyys 5 mm	013220 5
Merkintä lasermerkinnät Tyyppi	018940
DAkS-kalibrointi Mittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm	013250 12,5

Tarvikkeet

Rubiinianturi Tyyppi 2	434915 2
Teräsanturi Tyyppi 2	434900 2
Kovametallianturi Tyyppi 2	434910 2
Kovametallianturi Tyyppi 18/6	434910 18/6

Teräsanturi Tyyppi 14/15	434900 14/15
Teräsanturi Tyyppi 14	434900 14
Teräsanturi Tyyppi 12	434900 12
Teräsanturi Tyyppi 15	434900 15
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 100 mm	434920 100
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 50 mm	434920 50
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 70 mm	434920 70
Teräsanturi Tyyppi 11/30	434900 11/30
Teräsanturi Tyyppi 11/25	434900 11/25
Teräsanturi Tyyppi 11/35	434900 11/35
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
Teräsanturi Tyyppi 17	434900 17
Teräsanturi Tyyppi 18/5	434900 18/5
Kovametallianturi Tyyppi 18/4	434910 18/4
Teräsanturi Tyyppi 11/15	434900 11/15
Teräsanturi Tyyppi 30/10	434900 30/10
Kääntyvä mittauskärki	434912
Teräsanturi Tyyppi 18/4	434900 18/4
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 90 mm	434920 90
Taivutettu mittakellonpidike 45° Kiinnityspituus 25 mm	434917 25
Kovametallianturi Tyyppi 11	434910 11
Taivutettu mittakellonpidike 60° Kiinnityspituus 50 mm	434918 50
Teräsanturi Tyyppi 14/20	434900 14/20
Teräsanturi Tyyppi 28	434900 28
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 80 mm	434920 80
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 15 mm	434920 15
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Kovametallianturi Tyyppi 17	434910 17
Kovametallianturi Tyyppi 10	434910 10

Kovametallianturi Tyyppi 14	434910 14
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 30 mm	434920 30
Kovametallianturi Tyyppi 18/3	434910 18/3
Teräsanturi Tyyppi 14/40	434900 14/40
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 40 mm	434920 40
Teräsanturi Tyyppi 18/2	434900 18/2
Teräsanturi Tyyppi 10	434900 10
Teräsanturi Tyyppi 18/6	434900 18/6
Taivutettu mittakellonpidike 45° Kiinnityspituus 50 mm	434917 50
Teräsanturi Tyyppi 29/10	434900 29/10
Teräsanturi Tyyppi 29/20	434900 29/20
Teräsanturi Tyyppi 39	434900 39
Teräsanturi Tyyppi 11	434900 11
Teräsanturi Tyyppi 18/3	434900 18/3
Teräsanturi Tyyppi 18/1	434900 18/1
Teräsanturi Tyyppi 11/20	434900 11/20
Kovametallianturi Tyyppi 18/1	434910 18/1
Teräsanturi Tyyppi 24	434900 24
Taivutettu mittakellonpidike 60° Kiinnityspituus 25 mm	434918 25
Teräsanturi Tyyppi 14/30	434900 14/30
Kovametallianturi Tyyppi 18/2	434910 18/2
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 60 mm	434920 60
Teräsanturi Tyyppi 20	434900 20
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 20 mm	434920 20
Kovametallianturi Tyyppi 18/5	434910 18/5
Teräsanturi Tyyppi 13	434900 13
Kovametallianturi Tyyppi 16	434910 16