

**Tarkkuusmittakello iskunkestävä, Mittausalue / Kotelon Ø: 40/58mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	433050 40/58
GTIN	4031452163094
Tuoteluokka	46C

Kuvaus**Malli:**

Mitat DIN EN ISO 463 -standardin mukaan, painos kesäkuu 2006 (paitsi koko 100/80).

Tukeva, mattakromattu messinkikuori.

Kiinnitysvarren Ø 8 mm h6, karkaistu ja hiottu.

Asteikkotaulu on käännettävissä ulkokehän avulla.

Keskiönäyttö 1/100 mm:n asteikkojako, pieni näyttö 1 mm:n asteikkojako.

Erikoistarvike:

Erikoiskärjet nro 434900 / 4910 / 4915.

Tekninen kuvaus

Asteikkojako	0,01 mm
Kotelon Ø	58 mm
Kalibrointi	C1
Mittausalue	40 mm
Mittausvoima	0,8 - 1,8 N

Asteikkojako / osoittimen kierros	1 mm
Standardi	Tehdasnormi
Anturin liitöntäkierre	M2,5
Mittapoikkeama MPE (mittausalue)	25 µm
mittaustekniikka	analoginen
Tuotetyyppi	mittakello

Palvelut

KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 50 mm	023000 50
DAkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 100 mm	023010 100

Tarvikkeet

Kovametallianturi Tyyppi 10	434910 10
Kovametallianturi Tyyppi 2	434910 2
Kovametallianturi Tyyppi 17	434910 17
Rubiinianturi Tyyppi 2	434915 2
Teräsanturi Tyyppi 11/20	434900 11/20
Teräsanturi Tyyppi 17	434900 17
Teräsanturi Tyyppi 13	434900 13
Teräsanturi Tyyppi 11	434900 11
Teräsanturi Tyyppi 14/15	434900 14/15
Teräsanturi Tyyppi 15	434900 15
Kovametallianturi Tyyppi 14	434910 14
Kääntyvä mittauskärki	434912
Teräsanturi Tyyppi 30/10	434900 30/10
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 40 mm	434920 40
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 20 mm	434920 20

Teräsanturi Tyyppi 18/6	434900 18/6
Kovametallianturi Tyyppi 18/6	434910 18/6
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 70 mm	434920 70
Teräsanturi Tyyppi 29/10	434900 29/10
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 50 mm	434920 50
Teräsanturi Tyyppi 24	434900 24
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 80 mm	434920 80
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 30 mm	434920 30
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 60 mm	434920 60
Kovametallianturi Tyyppi 11	434910 11
Teräsanturi Tyyppi 28	434900 28
Magneettinen takaseinä mittakelloon kotelon Ø:lle 58 mm	434835 58
Teräsanturi Tyyppi 18/1	434900 18/1
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Teräsanturi Tyyppi 14/30	434900 14/30
Teräsanturi Tyyppi 2	434900 2
Teräsanturi Tyyppi 12	434900 12
Kovametallianturi Tyyppi 18/3	434910 18/3
Teräsanturi Tyyppi 18/2	434900 18/2
Teräsanturi Tyyppi 11/15	434900 11/15
Teräsanturi Tyyppi 10	434900 10
Teräsanturi Tyyppi 20	434900 20
Teräsanturi Tyyppi 11/35	434900 11/35
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 90 mm	434920 90
Kovametallianturi Tyyppi 18/4	434910 18/4
Teräsanturi Tyyppi 39	434900 39
Kovametallianturi Tyyppi 18/5	434910 18/5
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 15 mm	434920 15

Teräsanturi Tyyppi 18/5	434900 18/5
Teräsanturi Tyyppi 14	434900 14
Kovametallianturi Tyyppi 16	434910 16
Teräsanturi Tyyppi 11/30	434900 11/30
Teräsanturi Tyyppi 29/20	434900 29/20
Teräsanturi Tyyppi 11/25	434900 11/25
Teräsanturi Tyyppi 18/4	434900 18/4
Teräsanturi Tyyppi 18/3	434900 18/3
Teräsanturi Tyyppi 14/20	434900 14/20
Teräsanturi Tyyppi 14/40	434900 14/40
Kovametallianturi Tyyppi 18/1	434910 18/1
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 100 mm	434920 100
Kovametallianturi Tyyppi 18/2	434910 18/2