



## Kaksoishiomakone DS pölynpoistolla, 400 V, Tyyppi: DS15/300A



### Tilaustiedot

Tilausnumero	077514 DS15/300A
GTIN	2050001674135
Tuoteluokka	03S

### Kuvaus

#### Malli:

Kaksoishiomakone jalustaan integroidulla imulaitteella.

Hiontapöly erotetaan tehokkaasti vesi- ja muovisuodattimien kautta. **Hiomalaikat eivät sisälly toimitukseen.**

#### Huomautus:

Sopivat hiomalaikat löytyvät alkaen numerosta 596100.

Tehonkulutus: 1100 W

Enimmäiskierrosluku: 1450 min<sup>-1</sup>

Hiomalaikan Ø D: 300 mm

Hiomalaikan leveys T: 40 mm

Hiomalaikan reiän Ø H: 76 mm

Imun siirtokapasiteetti: 10 m<sup>3</sup>/min

### Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosluku	1450 min <sup>-1</sup>
Valmistajamerkintä	DS15/300A

Tehonkulutus	1100 W
Paino	160 kg
Imun siirtokapasiteetti	10 m <sup>3</sup> /min
Hiomalaikan leveys T	40 mm
Hiomalaikan reiän Ø H	76 mm
Hiomalaikan Ø D	300 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Kaksoishiomakone

## Tarvikkeet

Penkkihiomakoneen laikka D×T×H (mm) Tyyppi EK60	596610 EK60
Penkkihiomakoneen laikka D×T×H (mm) Tyyppi SC80	596610 SC80
Penkkihiomakoneen laikka D×T×H (mm) Tyyppi NK60	596610 NK60
Penkkihiomakoneen laikka D×T×H (mm) Tyyppi NK24	596610 NK24