

STIEFELMAYER

**Nelisivuinen vesivaaka, Pohjan Pituus×Tarkkuus: 150/1mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	469200 150/1
GTIN	4045197207180
Tuoteluokka	46R

**Kuvaus****Malli:**

Eristetyt kahvat kotelossa estävät käsien lämmöstä aiheutuvat vaikutukset. Tukeva runko laadukasta erikoisvalua; vasaralakattu. 3 sivua särmikkäitä ja litteitä. 1 puoli litteä, kaikki hienoksi hiottu. Pitkittäis- ja poikittaislibelli lasia. Pitkittäislibellin herkkyys (asteikkoarvo) on ilmoitettu kilvessä.

**Käyttö:**

Vaaka- ja pystysuorien pintojen ja akseleiden oikaisuun sekä oikaisemiseen tarkasti 90°:n kulmaan.

**Standardi:****DIN 877****Tarkkuus:**

**1** = äärimmäisen herkkä pitkittäislibelli **0,02 mm/m**.

**2** = erittäin herkkä pitkittäislibelli **0,1 mm/m**.

**Tekninen kuvaus**

Anturan pituus	150 mm
Tarkkuusluokka	1

Anturan leveys	37 mm
Lukema	0,02 mm/m
Standardi	DIN 877
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	H1
Tuotetyyppi	Vesivaaka

### Palvelut

KalibrointiKehysvesivaaka Tarkkuus 0,02 mm/m	026600 0,02
--	-------------