

**Toleranssimittakello, Mittausalue / Kotelon Ø: 0,08/58mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	432405 0,08/58
GTIN	4031452101683
Tuoteluokka	46C

Kuvaus**Malli:**

Mitat DIN EN ISO 463 -standardin mukaan, painos kesäkuussa 2006. Tarkkuusmittakellot, joissa on vapaa liikepituus ja iskusuojaus sekä toleranssimittakellot. Rakenteeltaan erittäin kevyt ja vankka, pölyltä suojattu. Kiinnitysvarren Ø 8 mm h6. Suuri tarkkuus hammasratas-vipusiirtoyhdistelmän ansiosta.

Tekninen kuvaus

Vapaa liikepituus	4,5 mm
Kotelon Ø	58 mm
Mittausalue	0,08 mm
Mittausvoima	1,3 - 1,8 N
Kalibrointi	C2
Asteikkojako	0,001 mm
Standardi	Tehdasnormi

Mittapoikkeama MPE (mittausalue)	2 μ m
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	mittakello

Palvelut

KalibrointiMittakello, analoginen 0,001 Suurin mittaussyvyys 5 mm	023020 5
---	----------