



Työntömitta, erittäin pitkät mittausnokat, Mittausalue: 1000mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	415188 1000
GTIN	4045197479877
Tuoteluokka	41Z

Kuvaus

Malli:

Nonius heijastamattomiksi mattakromattu. Mittauspinnat on karkaistu ja hiottu. **Pitkät mittausleuat suurien työkappaleiden ja työkappaleen Ø :n mittaukseen.** Hienosäätö. Kavennetut ja pyöristetyt mittausleukojen päät sisämittauksiin.

Erittäin pitkät mittausleuat, ilman hienosäätöä.

Tekninen kuvaus

Lukema	0,05 mm
Mittauskärjen rakenne	erikoispitkät mittausnokat
Sisämittauskärjen Ø	20 mm
Leukapituus	300 mm
Kalibrointi	A1
Mittauspinnan rakenne	Karkaistu
Luentaosien malli	mattakromattu
Paino	3,9 kg
Mittausalue	0 - 1000 mm

Jaotus	1/20 mm
virheraja	0,2 mm
Pakkaus	kestävä rasia
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

Palvelut

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm	021010 1000
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm	021000 1000