



Pienikokoinen tarkkuusmittakello Compac iskunkestävä, Mittausalue / Kotelon Ø: 5/40 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	432540 5/40
GTIN	2050001949943
Tuoteluokka	45A

Kuvaus

Malli:

Tarkkuuspienmittakellot, joissa on kestävä metallikotelo, kiristysvarren Ø 8 mm h6, karkaistu ja hiottu. Asteikkotaulun osoitin voidaan kääntää nolla-asentoon ulkorenkalla.

Iskunkestävä.

Mitat DIN EN ISO 463 -standardin mukaan, painos kesäkuu 2006.

Erikoistarvike:

Erikoiskärjet nro 434900 / 4910 / 4915.

Pakkaus: kestävä rasia

Standardi: Tehdasnormi

Kalibrointi: C1

Asteikkojako: 0,01 mm

Asteikkojako / osoittimen kierros: 0,5 mm

Poikkeama f_c : 12 μ m

Kokonaispoikkeama f_{ges} : 14 μ m

Mittausvoima: 0,6 - 1,4 N

Tekninen kuvaus

Kalibrointi	C1
Kotelon Ø	40 mm
Kokonaispoikkeama f_{ges}	14 µm
Asteikkojako / osoittimen kierros	0,5 mm
Asteikkojako	0,01 mm
Mittausalue	5 mm
Poikkeama f_e	12 µm
Mittausvoima	0,6 - 1,4 N
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	mittakello

Palvelut

Kalibrointi Mittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 10 mm	013210 10
Merkintä lasermerkinnät Tyyppi	018940
DAkS-kalibrointi Mittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm	013250 12,5

Tarvikkeet

Kovametallianturi Tyyppi 2	434910 2
Teräsanturi Tyyppi 2	434900 2
Rubiinianturi Tyyppi 2	434915 2
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 100 mm	434920 100
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 30 mm	434920 30
Teräsanturi Tyyppi 18/5	434900 18/5
Kovametallianturi Tyyppi 10	434910 10
Teräsanturi Tyyppi 29/10	434900 29/10
Kovametallianturi Tyyppi 14	434910 14

Jatkeet mitta-antureille Pituus L 40 mm	434920 40
Teräsanturi Tyyppi 14/20	434900 14/20
Kovametallianturi Tyyppi 18/3	434910 18/3
Taivutettu mittakellonpidike 45° Kiinnityspituus 25 mm	434917 25
Teräsanturi Tyyppi 29/20	434900 29/20
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Kääntyvä mittauskärki	434912
Teräsanturi Tyyppi 30/10	434900 30/10
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 80 mm	434920 80
Teräsanturi Tyyppi 28	434900 28
Teräsanturi Tyyppi 11/20	434900 11/20
Kovametallianturi Tyyppi 18/1	434910 18/1
Teräsanturi Tyyppi 17	434900 17
Taivutettu mittakellonpidike 60° Kiinnityspituus 50 mm	434918 50
Teräsanturi Tyyppi 11/25	434900 11/25
Teräsanturi Tyyppi 18/6	434900 18/6
Taivutettu mittakellonpidike 45° Kiinnityspituus 50 mm	434917 50
Teräsanturi Tyyppi 11/30	434900 11/30
Kovametallianturi Tyyppi 18/6	434910 18/6
Kovametallianturi Tyyppi 18/4	434910 18/4
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 50 mm	434920 50
Kovametallianturi Tyyppi 11	434910 11
Teräsanturi Tyyppi 10	434900 10
Teräsanturi Tyyppi 18/2	434900 18/2
Taivutettu mittakellonpidike 60° Kiinnityspituus 25 mm	434918 25
Teräsanturi Tyyppi 14/40	434900 14/40
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 60 mm	434920 60
Kovametallianturi Tyyppi 16	434910 16
Teräsanturi Tyyppi 11/15	434900 11/15

Teräsanturi Tyyppi 14/15	434900 14/15
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 70 mm	434920 70
Teräsanturi Tyyppi 24	434900 24
Teräsanturi Tyyppi 12	434900 12
Kovametallianturi Tyyppi 17	434910 17
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
Teräsanturi Tyyppi 13	434900 13
Teräsanturi Tyyppi 39	434900 39
Teräsanturi Tyyppi 15	434900 15
Kovametallianturi Tyyppi 18/5	434910 18/5
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 15 mm	434920 15
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 90 mm	434920 90
Teräsanturi Tyyppi 18/3	434900 18/3
Teräsanturi Tyyppi 14	434900 14
Teräsanturi Tyyppi 18/4	434900 18/4
Teräsanturi Tyyppi 20	434900 20
Teräsanturi Tyyppi 14/30	434900 14/30
Teräsanturi Tyyppi 11	434900 11
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 20 mm	434920 20
Teräsanturi Tyyppi 18/1	434900 18/1
Teräsanturi Tyyppi 11/35	434900 11/35
Kovametallianturi Tyyppi 18/2	434910 18/2