

**Mittakello, Mittausalue / Kotelon Ø: 10/58mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	431980 10/58
GTIN	4045197204165
Tuoteluokka	42C

Kuvaus**Malli:**

Mitat DIN EN ISO 463 -standardin mukaan, painos kesäkuu 2006. Tarkkuusmittakellot, joissa on metallikotelo, kiristysvarren Ø 8 mm h6, karkaistu ja hiottu. Asteikkotaulu on käännettävissä ulkokehän avulla. Keskinäytössä 1/100 mm:n asteikkojako, sivuasteikon pienessä näytössä 1 mm:n asteikkojako.

Ulkorengaassa on 2 säädettävää toleranssimerkkiä.

Erikoistarvike:

Erikoiskärjet nro 434900 / 4910 / 4915.

Tekninen kuvaus

Asteikkojako	0,01 mm
Mittausalue	10 mm
Mittausvoima	0,4 - 1,4 N
Kalibrointi	C1
Asteikkojako / osoittimen kierros	1 mm

Kotelon Ø	58 mm
Standardi	DIN 878
Mittapoikkeama MPE (mittausalue)	15 µm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	mittakello

Palvelut

KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 10 mm	023000 10
DAkkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm	023010 12,5

Tarvikkeet

Teräsanturi Tyyppi 11/20	434900 11/20
Teräsanturi Tyyppi 29/10	434900 29/10
Kovametallianturi Tyyppi 18/1	434910 18/1
Teräsanturi Tyyppi 11/15	434900 11/15
Teräsanturi Tyyppi 10	434900 10
Kovametallianturi Tyyppi 2	434910 2
Teräsanturi Tyyppi 14/15	434900 14/15
Teräsanturi Tyyppi 14/30	434900 14/30
Teräsanturi Tyyppi 20	434900 20
Teräsanturi Tyyppi 18/1	434900 18/1
Teräsanturi Tyyppi 24	434900 24
Teräsanturi Tyyppi 11/30	434900 11/30
Teräsanturi Tyyppi 18/6	434900 18/6
Teräsanturi Tyyppi 19/11	434900 19/11
Teräsanturi Tyyppi 14/40	434900 14/40

Kovametallianturi Tyyppi 18/6	434910 18/6
Teräsanturi Tyyppi 19/7	434900 19/7
Teräsanturi Tyyppi 29/20	434900 29/20
Teräsanturi Tyyppi 15	434900 15
Teräsanturi Tyyppi 11/25	434900 11/25
Teräsanturi Tyyppi 40/10	434900 40/10
Kovametallianturi Tyyppi 18/3	434910 18/3
Teräsanturi Tyyppi 18/3	434900 18/3
Kovametallianturi Tyyppi 17	434910 17
Teräsanturi Tyyppi 39	434900 39
Rubiinianturi Tyyppi 2	434915 2
Kovametallianturi Tyyppi 18/5	434910 18/5
Teräsanturi Tyyppi 14/20	434900 14/20
Teräsanturi Tyyppi 40/7,8	434900 40/7,8
Teräsanturi Tyyppi 17	434900 17
Teräsanturi Tyyppi 19/9	434900 19/9
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Kovametallianturi Tyyppi 16	434910 16
Kovametallianturi Tyyppi 18/4	434910 18/4
Teräsanturi Tyyppi 28	434900 28
Teräsanturi Tyyppi 30/10	434900 30/10
Teräsanturi Tyyppi 18/2	434900 18/2
Teräsanturi Tyyppi 32	434900 32
Kovametallianturi Tyyppi 14	434910 14
Teräsanturi Tyyppi 14	434900 14
Teräsanturi Tyyppi 18/5	434900 18/5
Kovametallianturi Tyyppi 11	434910 11
Teräsanturi Tyyppi 19/8	434900 19/8
Teräsanturi Tyyppi 11/35	434900 11/35

Teräsanturi Tyyppi 18/4	434900 18/4
Teräsanturi Tyyppi 19/10	434900 19/10
Kovametallianturi Tyyppi 18/2	434910 18/2
Teräsanturi Tyyppi 11	434900 11
Teräsanturi Tyyppi 13	434900 13
Teräsanturi Tyyppi 2	434900 2
Teräsanturi Tyyppi 12	434900 12
Kovametallianturi Tyyppi 10	434910 10
Mittakellon lasi Tyyppi 58	432260 58