


**Toleranssimittakello, Mittausalue / Kotelon Ø: 0,8/58mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	432405 0,8/58
GTIN	2050001741073
Tuoteluokka	46C

Kuvaus**Malli:**

Mitat DIN EN ISO 463 -standardin mukaan, painos kesäkuussa 2006. Tarkkuusmittakellot, joissa on vapaa liikepituus ja iskusuojaus sekä toleranssimittakellot. Rakenteeltaan erittäin kevyt ja vankka, pölyltä suojattu. Kiinnitysvarren Ø 8 mm h6.
Suuri tarkkuus hammasratas-vipusiirtoyhdistelmän ansiosta.

Tekninen kuvaus

Mittausvoima	0,8 - 1,2 N
Kalibrointi	C1
Kotelon Ø	58 mm
Asteikkojako	0,01 mm
Mittausalue	0,8 mm
Vapaa liikepituus	7 mm
Standardi	DIN 878

Mittapoikkeama MPE (mittausalue)	7 μ m
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	mittakello

Palvelut

KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 3 mm	023000 3
DAkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm	023010 12,5

Tarvikkeet

Mittakellon lasi Tyyppi 58	432010 58
----------------------------	-----------