

STIEFELMAYER

Konevesivaaka, Pohjan Pituus×Tarkkuus: 200/4mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	468800 200/4
GTIN	4028126003350
Tuoteluokka	46R

Kuvaus**Malli:**

Tukeva runko laadukasta erikoisvalua; vasaralakattu. Prisma- ja tasainen pohja, vinoon hiotut vastinpinnat (tärkeää piirrottamisessa, oikaisussa jne.). Kaikki mittauspinnat työstetty täsmälleen samansuuntaisesti libelliakselin kanssa. Pitkittäis- ja poikittaislibelli lasia. Eristetyt kahvat kotelossa ja suojalasi libellien päällä.

Käyttö:

Esimerkiksi tasopintojen, akselien ja koneiden oikaisemiseen.

Standardi:**DIN 877****Tarkkuus:**

1 = äärimmäisen herkkä pitkittäislibelli **0,02 mm/m**.

2 = erittäin herkkä pitkittäislibelli **0,1 mm/m**.

4 = tavallisen herkkä pitkittäislibelli **0,4 mm/m**.

Tekninen kuvaus

Anturan leveys	40 mm
Anturan pituus	200 mm
Lukema	0,4 mm/m
Tarkkuusluokka	4
Standardi	DIN 877
Pakkaus	kestävä rasia

Kalibrointi	H2
Tuotetyyppi	Vesivaaka

Palvelut

KalibrointiKonevesivaaka /elektroninen kaltevuusmittari Tarkkuus 0,40 mm/m	026620 0,40
---	-------------