

**Tarkkuusmittakello iskunkestävä, Mittausalue / Kotelon Ø: 100/80mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 433050 100/80 |
| GTIN | 4031452101416 |
| Tuoteluokka | 46C |

Kuvaus**Malli:**

Mitat DIN EN ISO 463 -standardin mukaan, painos kesäkuu 2006 (paitsi koko 100/80).

Tukeva, mattakromattu messinkikuori.

Kiinnitysvarren Ø 8 mm h6, karkaistu ja hiottu.

Asteikkotaulu on käännettävissä ulkokehän avulla.

Keskiönäyttö 1/100 mm:n asteikkojako, pieni näyttö 1 mm:n asteikkojako. Kiinnitysvarren Ø 10 mm h6.

Erikoistarvike:

Erikoiskärjet nro 434900 / 4910 / 4915.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Mittausalue | 100 mm |
| Kalibrointi | C1 |
| Asteikkojako | 0,01 mm |
| Asteikkojako / osoittimen kierros | 1 mm |

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Mittausvoima | 1,2 - 2,5 N |
| Kotelon Ø | 80 mm |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Anturin liitäntäkierre | M2,5 |
| Mittapoikkeama MPE (mittausalue) | 50 µm |
| mittaustekniikka | analoginen |
| Tuotetyyppi | mittakello |

Palvelut

| | |
|--|------------|
| DAkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittausvyvyys 100 mm | 023010 100 |
| KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittausvyvyys 100 mm | 023000 100 |

Tarvikkeet

| | |
|---|--------------|
| Teräsanturi Tyyppi 10 | 434900 10 |
| Jatkeet mitta-antureille Pituus L 15 mm | 434920 15 |
| Teräsanturi Tyyppi 20 | 434900 20 |
| Teräsanturi Tyyppi 17 | 434900 17 |
| Teräsanturi Tyyppi 18/5 | 434900 18/5 |
| Kääntyvä mittauskärki | 434912 |
| Jatkeet mitta-antureille Pituus L 50 mm | 434920 50 |
| Kovametallianturi Tyyppi 14 | 434910 14 |
| Kovametallianturi Tyyppi 18/4 | 434910 18/4 |
| Kovametallianturi Tyyppi 18/5 | 434910 18/5 |
| Mittakellon lasi Tyyppi 58 | 432010 58 |
| Rubiinianturi Tyyppi 2 | 434915 2 |
| Teräsanturi Tyyppi 14/30 | 434900 14/30 |
| Teräsanturi Tyyppi 2 | 434900 2 |

| | |
|---|--------------|
| Teräsanturi Tyyppi 14/20 | 434900 14/20 |
| Kovametallianturi Tyyppi 10 | 434910 10 |
| Mittakellon ulkorengas Tyyppi 58 | 432020 58 |
| Jatkeet mitta-antureille Pituus L 90 mm | 434920 90 |
| Teräsanturi Tyyppi 18/2 | 434900 18/2 |
| Kovametallianturi Tyyppi 17 | 434910 17 |
| Teräsanturi Tyyppi 14/15 | 434900 14/15 |
| Teräsanturi Tyyppi 11/35 | 434900 11/35 |
| Jatkeet mitta-antureille Pituus L 60 mm | 434920 60 |
| Teräsanturi Tyyppi 28 | 434900 28 |
| Teräsanturi Tyyppi 13 | 434900 13 |
| Teräsanturi Tyyppi 14/40 | 434900 14/40 |
| Teräsanturi Tyyppi 29/10 | 434900 29/10 |
| Jatkeet mitta-antureille Pituus L 80 mm | 434920 80 |
| Teräsanturi Tyyppi 30/10 | 434900 30/10 |
| Kovametallianturi Tyyppi 11 | 434910 11 |
| Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm | 434920 10 |
| Teräsanturi Tyyppi 12 | 434900 12 |
| Teräsanturi Tyyppi 29/20 | 434900 29/20 |
| Teräsanturi Tyyppi 24 | 434900 24 |
| Teräsanturi Tyyppi 39 | 434900 39 |
| Teräsanturi Tyyppi 11 | 434900 11 |
| Teräsanturi Tyyppi 18/6 | 434900 18/6 |
| Teräsanturi Tyyppi 11/30 | 434900 11/30 |
| Jatkeet mitta-antureille Pituus L 40 mm | 434920 40 |
| Teräsanturi Tyyppi 15 | 434900 15 |
| Teräsanturi Tyyppi 18/4 | 434900 18/4 |
| Teräsanturi Tyyppi 18/3 | 434900 18/3 |
| Teräsanturi Tyyppi 11/20 | 434900 11/20 |

| | |
|--|--------------|
| Teräsanturi Tyyppi 11/15 | 434900 11/15 |
| Kovametallianturi Tyyppi 18/2 | 434910 18/2 |
| Teräsanturi Tyyppi 16 | 434900 16 |
| Teräsanturi Tyyppi 11/25 | 434900 11/25 |
| Kovametallianturi Tyyppi 18/3 | 434910 18/3 |
| Kovametallianturi Tyyppi 2 | 434910 2 |
| Kovametallianturi Tyyppi 18/1 | 434910 18/1 |
| Teräsanturi Tyyppi 18/1 | 434900 18/1 |
| Teräsanturi Tyyppi 14 | 434900 14 |
| Jatkeet mitta-antureille Pituus L 100 mm | 434920 100 |
| Jatkeet mitta-antureille Pituus L 20 mm | 434920 20 |
| Kovametallianturi Tyyppi 16 | 434910 16 |
| Kovametallianturi Tyyppi 18/6 | 434910 18/6 |
| Jatkeet mitta-antureille Pituus L 30 mm | 434920 30 |
| Jatkeet mitta-antureille Pituus L 70 mm | 434920 70 |