

STIEFELMAYER

Konevesivaaka, Pohjan Pituus×Tarkkuus: 250/1mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	468800 250/1
GTIN	4045197207104
Tuoteluokka	46R

Kuvaus**Malli:**

Tukeva runko laadukasta erikoisvalua; vasaralakattu. Prisma- ja tasainen pohja, vinoon hiotut vastinpinnat (tärkeää piirrottamisessa, oikaisussa jne.). Kaikki mittauspinnat työstetty täsmälleen samansuuntaisesti libelliakselin kanssa. Pitkittäis- ja poikittaislibelli lasia. Eristetyt kahvat kotelossa ja suojalasi libellien päällä.

Käyttö:

Esimerkiksi tasopintojen, akselien ja koneiden oikaisemiseen.

Standardi:**DIN 877****Tarkkuus:**

1 = äärimmäisen herkkä pitkittäislibelli **0,02 mm/m**.

2 = erittäin herkkä pitkittäislibelli **0,1 mm/m**.

4 = tavallisen herkkä pitkittäislibelli **0,4 mm/m**.

Tekninen kuvaus

Lukema	0,02 mm/m
Anturan leveys	40 mm
Tarkkuusluokka	1
Anturan pituus	250 mm
Standardi	DIN 877
Pakkaus	kestävä rasia

Kalibrointi	H2
Tuotetyyppi	Vesivaaka

Palvelut

KalibrointiKonevesivaaka /elektroninen kaltevuusmittari Tarkkuus 0,02 mm/m	026620 0,02
---	-------------