

hanhart
1882**Kaksiosoitteinen sekuntikello kotelossa****Tilaustiedot**

Tilausnumero	469610
GTIN	2050001049117
Tuoteluokka	46R

Kuvaus**Malli:**

Timanttorivattu metallikuori (Ø 55 mm), ripustusrengas ja laajennettu pöly- ja vesitiiviys. Iskusojattu tarkkuusmekanismi (ankkuri, 7 kiveä). Maksimiosoitin väliaikamittaukseen.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen sekunti- ja desimaalimittauksissa, rajaton määrä **wäliaikoja**. Siten kello sopii hyvin työprosessien ja koneaikojen mittaamiseen.

· **Aloitus- ja pysäytysnuppia voi käyttää milloin tahansa mittauksen aikana.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää nahkakotelon.

Tekninen kuvaus

asteikon jakoarvo	1/5 s / 1/100 min
Näyttöaika	30 min
mittaustekniikka	analoginen
Kalibrointi	N1

Tuotetyyppi

Sekuntikello

Palvelut

KalibrointiSekuntikello Tyyppi U

029100 U