



## Mittakello iskunkestävä, Mittausalue / Kotelon Ø: 10/58 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	432130 10/58
GTIN	7630041109757
Tuoteluokka	45A

### Kuvaus

#### Malli:

Mitat DIN EN ISO 463 -standardin mukaan, painos kesäkuussa 2006. **Iskusuojatut** tarkkuusmittakellot. Kiinnitysvarren Ø 8 mm h6, karkaistu ja hiottu. Asteikkotaulu on käännettävissä ulkokehän avulla. Ulkokehässä on kaksi säädettävää toleranssimerkkiä. Keskiönäyttö 1/100 mm:n asteikkojako, sivuasteikon pieni näyttö 1 mm:n asteikkojako.

**Täysmetallirunko ja erittäin kestävä iskunsuojaus.** Erittäin kestävä mittakello. **Valmistettu Sveitsissä.**

#### Erikoistarvike:

Erikoiskärjet nro 434900 / 4910 / 4915.

Pakkaus: kestävä rasia

Standardi: Tehdasnormi

Kalibrointi: C1

Asteikkojako: 0,01 mm

Asteikkojako / osoittimen kierros: 1 mm

Poikkeama  $f_c$ : 15  $\mu$ m

Kokonaispoikkeama  $f_{ges}$ : 17  $\mu$ m

Mittausvoima: 0,7 - 1,5 N

### Tekninen kuvaus

Kotelon Ø	58 mm
Kokonaispoikkeama $f_{ges}$	17 $\mu$ m
Mittausvoima	0,7 - 1,5 N
Asteikkojako / osoittimen kierros	1 mm
Asteikkojako	0,01 mm
Poikkeama $f_e$	15 $\mu$ m
Mittausalue	10 mm
Kalibrointi	C1
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	mittakello

## Palvelut

Kalibrointi Mittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 10 mm	013210 10
Merkintä lasermerkinnät Tyyppi	018940
DAkS-kalibrointi Mittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm	013250 12,5

## Tarvikkeet

Rubiinianturi Tyyppi 2	434915 2
Teräsanturi Tyyppi 2	434900 2
Kovametallianturi Tyyppi 2	434910 2
Teräsanturi Tyyppi 18/1	434900 18/1
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 40 mm	434920 40
Teräsanturi Tyyppi 14	434900 14
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 20 mm	434920 20
Teräsanturi Tyyppi 29/20	434900 29/20
Teräsanturi Tyyppi 14/15	434900 14/15

Teräsanturi Tyyppi 17	434900 17
Teräsanturi Tyyppi 11/30	434900 11/30
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 50 mm	434920 50
Teräsanturi Tyyppi 11/20	434900 11/20
Teräsanturi Tyyppi 11	434900 11
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
Teräsanturi Tyyppi 10	434900 10
Teräsanturi Tyyppi 18/4	434900 18/4
Taivutettu mittakellonpidike 60° Kiinnityspituus 50 mm	434918 50
Taivutettu mittakellonpidike 45° Kiinnityspituus 25 mm	434917 25
Taivutettu mittakellonpidike 45° Kiinnityspituus 50 mm	434917 50
Kovametallianturi Tyyppi 18/6	434910 18/6
Teräsanturi Tyyppi 11/35	434900 11/35
Teräsanturi Tyyppi 18/5	434900 18/5
Teräsanturi Tyyppi 39	434900 39
Kovametallianturi Tyyppi 10	434910 10
Teräsanturi Tyyppi 20	434900 20
Teräsanturi Tyyppi 11/15	434900 11/15
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 30 mm	434920 30
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 70 mm	434920 70
Teräsanturi Tyyppi 14/30	434900 14/30
Taivutettu mittakellonpidike 60° Kiinnityspituus 25 mm	434918 25
Kovametallianturi Tyyppi 18/1	434910 18/1
Kääntyvä mittauskärki	434912
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 60 mm	434920 60
Teräsanturi Tyyppi 18/6	434900 18/6
Teräsanturi Tyyppi 11/25	434900 11/25
Teräsanturi Tyyppi 18/2	434900 18/2
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 15 mm	434920 15

Kovametallianturi Tyyppi 18/3	434910 18/3
Teräsanturi Tyyppi 24	434900 24
Teräsanturi Tyyppi 29/10	434900 29/10
Kovametallianturi Tyyppi 18/2	434910 18/2
Teräsanturi Tyyppi 14/40	434900 14/40
Kovametallianturi Tyyppi 11	434910 11
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 90 mm	434920 90
Kovametallianturi Tyyppi 18/4	434910 18/4
Teräsanturi Tyyppi 12	434900 12
Teräsanturi Tyyppi 18/3	434900 18/3
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Kovametallianturi Tyyppi 14	434910 14
Kovametallianturi Tyyppi 18/5	434910 18/5
Kovametallianturi Tyyppi 17	434910 17
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 80 mm	434920 80
Kovametallianturi Tyyppi 16	434910 16
Teräsanturi Tyyppi 14/20	434900 14/20
Teräsanturi Tyyppi 15	434900 15
Teräsanturi Tyyppi 28	434900 28
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 100 mm	434920 100
Teräsanturi Tyyppi 13	434900 13
Teräsanturi Tyyppi 30/10	434900 30/10