

STIEFELMAYER

Nelisivuinen vesivaaka, Pohjan Pituus×Tarkkuus: 200/2mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	469200 200/2
GTIN	4045197207210
Tuoteluokka	46R

Kuvaus**Malli:**

Eristetyt kahvat kotelossa estävät käsien lämmöstä aiheutuvat vaikutukset.

Tukeva runko laadukasta erikoisvalua; vasaralakattu. 3 sivua särmikkäitä ja litteitä. 1 puoli litteä, kaikki hienoksi hiottu. Pitkittäis- ja poikittaislibelli lasia. Pitkittäislibellin herkkyys (asteikkoarvo) on ilmoitettu kilvessä.

Käyttö:

Vaaka- ja pystysuorien pintojen ja akseleiden oikaisuun sekä oikaisemiseen tarkasti 90°:n kulmaan.

Standardi:

DIN 877

Tarkkuus:

1 = äärimmäisen herkkä pitkittäislibelli **0,02 mm/m**.

2 = erittäin herkkä pitkittäislibelli **0,1 mm/m**.

Tekninen kuvaus

Anturan leveys	41 mm
Tarkkuusluokka	2

Lukema	0,1 mm/m
Anturan pituus	200 mm
Standardi	DIN 877
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	H1
Tuotetyyppi	Vesivaaka

Palvelut

KalibrointiKehysvesivaaka Tarkkuus 0,10 mm/m	026600 0,10
--	-------------