


**Mittakello iskunkestävä, Mittausalue / Kotelon Ø: 10/58Bmm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 432000 10/58B |
| GTIN         | 4045197204196 |
| Tuoteluokka  | 42C           |

**Kuvaus****Malli:**

Mitat DIN EN ISO 463 -standardin mukaan, painos kesäkuussa 2006. **Iskusuojatut** tarkkuusmittakellot. Kiinnitysvarren Ø 8 mm h6, karkaistu ja hiottu. Asteikkotaulu on käännettävissä ulkokehän avulla. Ulkokehässä on kaksi säädettävää toleranssimerkkiä. Keskiönäyttö 1/100 mm:n asteikkojako, sivuasteikon pieni näyttö 1 mm:n asteikkojako.

**Hammastankoholkilla iskusuojattu. Täysmetallinen malli**, kellon lasi muovia.

**Kuvaus mainosteksti:**

**Iskusuojatut** tarkkuusmittakellot. Kiinnitysvarren Ø 8 mm h6, karkaistu ja hiottu. Asteikkotaulu on käännettävissä ulkokehän avulla. Ulkokehässä on kaksi säädettävää toleranssimerkkiä. Keskiönäyttö 1/100 mm:n asteikkojako, sivuasteikon pieni näyttö 1 mm:n asteikkojako.

**Erikoistarvike:**

Erikoiskärjet nro 434900 / 4910 / 4915.

**Tekninen kuvaus**

|             |       |
|-------------|-------|
| Kotelon Ø   | 58 mm |
| Kalibrointi | C1    |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Asteikkojako                      | 0,01 mm       |
| Mittausvoima                      | 0,7 - 1,5 N   |
| Mittausalue                       | 10 mm         |
| Asteikkojako / osoittimen kierros | 1 mm          |
| Silmukka mittakellon takakannessa | kyllä         |
| Standardi                         | DIN 878       |
| Mittapoikkeama MPE (mittausalue)  | 15 µm         |
| Kierrettävä asteikkotaulu         | kyllä         |
| aseteltavat toleranssimerkit      | kyllä         |
| mittaustekniikka                  | analoginen    |
| Pakkaus                           | kestävä rasia |
| Tuotetyyppi                       | mittakello    |

## Palvelut

|   |             |
|---|-------------|
| KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 10 mm        | 023000 10   |
| DAkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm | 023010 12,5 |

## Tarvikkeet

|   |              |
|---|--------------|
| Jatkeet mitta-antureille Pituus L 100 mm              | 434920 100   |
| Teräsanturi Tyyppi 11/30                              | 434900 11/30 |
| Jatkeet mitta-antureille Pituus L 20 mm               | 434920 20    |
| Kovametallianturi Tyyppi 17                           | 434910 17    |
| Kovametallianturi Tyyppi 18/1                         | 434910 18/1  |
| Teräsanturi Tyyppi 17                                 | 434900 17    |
| Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 50 mm | 434918 50    |
| Jatkeet mitta-antureille Pituus L 80 mm               | 434920 80    |
| Kovametallianturi Tyyppi 18/2                         | 434910 18/2  |

|   |              |
|---|--------------|
| Kovametallianturi Tyyppi 18/6                         | 434910 18/6  |
| Teräsanturi Tyyppi 18/3                               | 434900 18/3  |
| Jatkeet mitta-antureille Pituus L 30 mm               | 434920 30    |
| Kovametallianturi Tyyppi 18/3                         | 434910 18/3  |
| Teräsanturi Tyyppi 11/25                              | 434900 11/25 |
| Jatkeet mitta-antureille Pituus L 90 mm               | 434920 90    |
| Mittakellon lasi Tyyppi 58                            | 432260 58    |
| Teräsanturi Tyyppi 14/15                              | 434900 14/15 |
| Teräsanturi Tyyppi 11/35                              | 434900 11/35 |
| Teräsanturi Tyyppi 28                                 | 434900 28    |
| Kääntyvä mittauskärki                                 | 434912       |
| Jatkeet mitta-antureille Pituus L 40 mm               | 434920 40    |
| Jatkeet mitta-antureille Pituus L 70 mm               | 434920 70    |
| Teräsanturi Tyyppi 13                                 | 434900 13    |
| Jatkeet mitta-antureille Pituus L 60 mm               | 434920 60    |
| Teräsanturi Tyyppi 14/20                              | 434900 14/20 |
| Teräsanturi Tyyppi 20                                 | 434900 20    |
| Teräsanturi Tyyppi 14                                 | 434900 14    |
| Kovametallianturi Tyyppi 16                           | 434910 16    |
| Teräsanturi Tyyppi 2                                  | 434900 2     |
| Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 25 mm | 434918 25    |
| Teräsanturi Tyyppi 30/10                              | 434900 30/10 |
| Teräsanturi Tyyppi 14/40                              | 434900 14/40 |
| Teräsanturi Tyyppi 18/6                               | 434900 18/6  |
| Teräsanturi Tyyppi 11/15                              | 434900 11/15 |
| Teräsanturi Tyyppi 10                                 | 434900 10    |
| Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 25 mm | 434917 25    |
| Kovametallianturi Tyyppi 18/4                         | 434910 18/4  |
| Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 50 mm | 434917 50    |

|   |              |
|---|--------------|
| Teräsanturi Tyyppi 11                   | 434900 11    |
| Teräsanturi Tyyppi 29/10                | 434900 29/10 |
| Teräsanturi Tyyppi 24                   | 434900 24    |
| Jatkeet mitta-antureille Pituus L 15 mm | 434920 15    |
| Teräsanturi Tyyppi 15                   | 434900 15    |
| Kovametallianturi Tyyppi 2              | 434910 2     |
| Teräsanturi Tyyppi 12                   | 434900 12    |
| Teräsanturi Tyyppi 18/4                 | 434900 18/4  |
| Kovametallianturi Tyyppi 18/5           | 434910 18/5  |
| Kovametallianturi Tyyppi 11             | 434910 11    |
| Kovametallianturi Tyyppi 14             | 434910 14    |
| Teräsanturi Tyyppi 39                   | 434900 39    |
| Teräsanturi Tyyppi 18/5                 | 434900 18/5  |
| Teräsanturi Tyyppi 18/2                 | 434900 18/2  |
| Jatkeet mitta-antureille Pituus L 50 mm | 434920 50    |
| Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm | 434920 10    |
| Kovametallianturi Tyyppi 10             | 434910 10    |
| Teräsanturi Tyyppi 16                   | 434900 16    |
| Teräsanturi Tyyppi 11/20                | 434900 11/20 |
| Teräsanturi Tyyppi 29/20                | 434900 29/20 |
| Rubiinianturi Tyyppi 2                  | 434915 2     |
| Teräsanturi Tyyppi 14/30                | 434900 14/30 |
| Teräsanturi Tyyppi 18/1                 | 434900 18/1  |