

**Garant****Tarkkuusmittakello IP67, iskunkestävä, Mittausalue / Kotelon Ø: 10/58mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	432210 10/58
GTIN	4045197154071
Tuoteluokka	41C

**Kuvaus****Malli:**

Tarkkuusmittakellot, joissa on iskusuojaus, **suojattu roiskevettä, öljyä ja likaa vastaan**. Mittauskärki, tiivistetty varressa kumipalkeella, yläpäässä suojaholkilla. Takakansi tiivistetty, kellon lasi ja ulkokehä ruuvattu tiiviiksi. Kiinnitysvarren Ø 8 mm h6.

**Kuvaus mainosteksti:**

**Iskusuojatut** tarkkuusmittakellot. Kiinnitysvarren Ø 8 mm h6, karkaistu ja hiottu. Asteikkotaulu on käännettävissä ulkokehän avulla. Ulkokehässä on kaksi säädettävää toleranssimerkkiä. Keskiönäyttö 1/100 mm:n asteikkojako, sivuasteikon pieni näyttö 1 mm:n asteikkojako.

**Toiminto:**

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Erikoistarvike:**

Erikoiskärjet nro 434900 / 4910 / 4915.

**Tekninen kuvaus**

Asteikkojako	0,01 mm
Kotelon Ø	58 mm

Mittausvoima	0,9 - 1,6 N
Asteikkojako / osoittimen kierros	1 mm
Mittausalue	10 mm
Kalibrointi	C1
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Standardi	DIN 878
IP-suojausluokka	IP 67
Mittapoikkeama MPE (mittausalue)	15 µm
Kierrettävä asteikkotaulu	kyllä
aseteltavat toleranssimerkit	kyllä
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	mittakello

## Palvelut

DAkKS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm	023010 12,5
KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 10 mm	023000 10

## Tarvikkeet

Teräsanturi Tyyppi 20	434900 20
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 15 mm	434920 15
Teräsanturi Tyyppi 24	434900 24
Teräsanturi Tyyppi 14	434900 14
Kovametallianturi Tyyppi 16	434910 16
Kovametallianturi Tyyppi 18/6	434910 18/6
Teräsanturi Tyyppi 11/30	434900 11/30
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 20 mm	434920 20

Kääntyvä mittauskärki	434912
Teräsanturi Tyyppi 15	434900 15
Kovametallianturi Tyyppi 18/3	434910 18/3
Kovametallianturi Tyyppi 18/5	434910 18/5
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 100 mm	434920 100
Teräsanturi Tyyppi 29/20	434900 29/20
Teräsanturi Tyyppi 14/15	434900 14/15
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 60 mm	434920 60
Teräsanturi Tyyppi 14/40	434900 14/40
Teräsanturi Tyyppi 18/4	434900 18/4
Teräsanturi Tyyppi 18/3	434900 18/3
Teräsanturi Tyyppi 39	434900 39
Teräsanturi Tyyppi 29/10	434900 29/10
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 70 mm	434920 70
Teräsanturi Tyyppi 18/2	434900 18/2
Teräsanturi Tyyppi 12	434900 12
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
Teräsanturi Tyyppi 18/6	434900 18/6
Teräsanturi Tyyppi 30/10	434900 30/10
Teräsanturi Tyyppi 11/15	434900 11/15
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 30 mm	434920 30
Kovametallianturi Tyyppi 18/4	434910 18/4
Kovametallianturi Tyyppi 11	434910 11
Teräsanturi Tyyppi 11/35	434900 11/35
Mittakellon lasi Tyyppi 58	432010 58
Rubiinianturi Tyyppi 2	434915 2
Teräsanturi Tyyppi 2	434900 2
Teräsanturi Tyyppi 14/20	434900 14/20
Kovametallianturi Tyyppi 10	434910 10

Kovametallianturi Tyyppi 2	434910 2
Teräsanturi Tyyppi 14/30	434900 14/30
Teräsanturi Tyyppi 11	434900 11
Kovametallianturi Tyyppi 18/1	434910 18/1
Teräsanturi Tyyppi 11/20	434900 11/20
Kovametallianturi Tyyppi 18/2	434910 18/2
Teräsanturi Tyyppi 13	434900 13
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 25 mm	434918 25
Teräsanturi Tyyppi 28	434900 28
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 80 mm	434920 80
Kovametallianturi Tyyppi 17	434910 17
Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 50 mm	434917 50
Teräsanturi Tyyppi 10	434900 10
Teräsanturi Tyyppi 11/25	434900 11/25
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 90 mm	434920 90
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 50 mm	434918 50
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 50 mm	434920 50
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 40 mm	434920 40
Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 25 mm	434917 25
Teräsanturi Tyyppi 18/5	434900 18/5
Teräsanturi Tyyppi 18/1	434900 18/1
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Teräsanturi Tyyppi 17	434900 17
Kovametallianturi Tyyppi 14	434910 14