



## Hionta- ja tarkastusruuvipenkki karalla, ruostumaton, Leukaväli A: 100mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	363600 100
GTIN	4045197313591
Tuoteluokka	38F

### Kuvaus

#### Malli:

· **Karkaistua terästä; kauttaaltaan tarkkuushiottu.**

**Kiinnitys mahdollista neljälle eri puolelle** (pohja-, otsa- ja sivupinnoille).

Magnetoituvaa kromiterästä – **ruostumaton**, mm. töihin, joissa käytetään korroosiota aiheuttavia jäähdytys- tai voiteluaineita.

#### Toiminto:

**Alasvetojärjestelmä** – liikkuva leuka painaa alaspäin kiinnityspuristuksen ansiosta, jolloin työkappale ei kohoa eikä tärise työstettäessä.

#### Käyttö:

**Tarkkaan työstöön ja tarkistukseen.**

**Sopii lisäksi upotuskipinätyöstöön.**

#### Tarkkuus:

Alle **0,003 mm** / 100 mm (järjestelmätarkkuus).

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää kammen.

### Tekninen kuvaus

Paino	9,5 kg
Kokonaispituus a	270 mm
Suurin kiristysalue b	140 mm
Leukaväli A	100 mm

Leukojen korkeus C	40 mm
Kokonaisleveys B	100 mm
Tuotetyyppi	Tarkistusruuvipenkki