



## Suuri tarkkuusmittakello iskunkestävä, Mittausalue / Kotelon Ø: 10/80mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	432900 10/80
GTIN	4031452100365
Tuoteluokka	46C

### Kuvaus

#### Malli:

Mitat DIN EN ISO 463 -standardin mukaan, painos kesäkuussa 2006. Kellossa suuri ulko-Ø ja erittäin suuret jakoviivojen etäisyydet, **iskunkestävä** mittausmekanismi. Mattakromattu messinkikuori. Kiinnitysvarren Ø 8 mm h6, karkaistu ja hiottu. Asteikkotaulu on käännettävissä ulkokehän avulla. Ulkokehässä on kaksi säädettävää toleranssimerkkiä. Keskiönäyttö 1/100 mm:n asteikkojako, sivuasteikon pieni näyttö 1 mm:n asteikkojako.

#### Erikoistarvike:

Erikoiskärjet nro 434900 / 4910 / 4915.

### Tekninen kuvaus

Kotelon Ø	80 mm
Mittausalue	10 mm
Kalibrointi	C1
Mittausvoima	1 - 1,8 N
Asteikkojako	0,01 mm

Asteikkojako / osoittimen kierros	1 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittapoikkeama MPE (mittausalue)	17 µm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	mittakello

## Palvelut

DAkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm	023010 12,5
KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 10 mm	023000 10

## Tarvikkeet

Jatkeet mitta-antureille Pituus L 100 mm	434920 100
Teräsanturi Tyyppi 18/4	434900 18/4
Teräsanturi Tyyppi 11	434900 11
Teräsanturi Tyyppi 30/10	434900 30/10
Teräsanturi Tyyppi 24	434900 24
Teräsanturi Tyyppi 18/2	434900 18/2
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 60 mm	434920 60
Teräsanturi Tyyppi 13	434900 13
Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 50 mm	434917 50
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 25 mm	434918 25
Teräsanturi Tyyppi 14/30	434900 14/30
Teräsanturi Tyyppi 11/15	434900 11/15
Teräsanturi Tyyppi 18/5	434900 18/5
Teräsanturi Tyyppi 29/10	434900 29/10
Kovametallianturi Tyyppi 18/6	434910 18/6

Teräsanturi Tyyppi 14/15	434900 14/15
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 50 mm	434918 50
Teräsanturi Tyyppi 15	434900 15
Teräsanturi Tyyppi 2	434900 2
Teräsanturi Tyyppi 10	434900 10
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 15 mm	434920 15
Teräsanturi Tyyppi 11/20	434900 11/20
Teräsanturi Tyyppi 14	434900 14
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 70 mm	434920 70
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
Teräsanturi Tyyppi 14/20	434900 14/20
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Rubiinianturi Tyyppi 2	434915 2
Kovametallianturi Tyyppi 17	434910 17
Kovametallianturi Tyyppi 18/4	434910 18/4
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 20 mm	434920 20
Teräsanturi Tyyppi 17	434900 17
Teräsanturi Tyyppi 39	434900 39
Kovametallianturi Tyyppi 18/5	434910 18/5
Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 25 mm	434917 25
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 30 mm	434920 30
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 50 mm	434920 50
Kovametallianturi Tyyppi 18/3	434910 18/3
Teräsanturi Tyyppi 11/35	434900 11/35
Teräsanturi Tyyppi 11/25	434900 11/25
Teräsanturi Tyyppi 12	434900 12
Teräsanturi Tyyppi 20	434900 20
Teräsanturi Tyyppi 11/30	434900 11/30
Teräsanturi Tyyppi 18/6	434900 18/6

Kovametallianturi Tyyppi 10	434910 10
Kovametallianturi Tyyppi 2	434910 2
Teräsanturi Tyyppi 18/1	434900 18/1
Teräsanturi Tyyppi 28	434900 28
Teräsanturi Tyyppi 29/20	434900 29/20
Teräsanturi Tyyppi 18/3	434900 18/3
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 90 mm	434920 90
Kovametallianturi Tyyppi 18/2	434910 18/2
Kovametallianturi Tyyppi 16	434910 16
Kovametallianturi Tyyppi 11	434910 11
Kovametallianturi Tyyppi 14	434910 14
Teräsanturi Tyyppi 14/40	434900 14/40
Kääntyvä mittauskärki	434912
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 40 mm	434920 40
Kovametallianturi Tyyppi 18/1	434910 18/1
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 80 mm	434920 80