




## Hionta- ja tarkastusruuvipenkki ilman karaa, Leukaväli A: 65mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	363650 65
GTIN	4045197313614
Tuoteluokka	38F

### Kuvaus

#### Malli:

· **Karkaistua terästä; kauttaaltaan tarkkuushiottu.**

**Kiinnitys mahdollista neljälle eri puolelle** (pohja-, otsa- ja sivupinnoille).

Liikkuva leuka työnnetään käsin kiinni työkappaleeseen ja kiristetään. **Vapautettaessa liikkuva leuka irtoaa työkappaleesta automaattisesti.**

#### Toiminto:

**Alasvetojärjestelmä** – liikkuva leuka painaa alaspäin kiinnityspuristuksen ansiosta, jolloin työkappale ei kohoa eikä tärise työstettäessä.

#### Käyttö:

**Tarkkaan työstöön ja tarkistukseen.**

#### Tarkkuus:

Alle **0,003 mm** / 100 mm (järjestelmätarkkuus).

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus a	230 mm
Paino	4,3 kg
Suurin kiristysalue b	130 mm
Leukaväli A	65 mm
Leukojen korkeus C	37 mm
Kokonaisleveys B	65 mm

Tuotetyyppi

Tarkistusruuvipenkki