




Tarkkuussisämittauslaite OSIMESS, Mittausalue: 4,5-12mm



Tilautiedot

Tilausnumero	435010 4,5-12
GTIN	2050001047922
Tuoteluokka	46D

Kuvaus

Malli:

OSIMESS-sisämitan tarkkuusmittauslaite pienille rei'ille alk. 1 mm. Anturipäät DLC-pinnoitettu (alk. koosta 4,5-7,5). Teränmuotoiset, suippenevat mittauskärkien päät, jotka pysyvät paikoillaan tarkkuustulkin mittausvoimalla, levittävät halkaistun anturipään. **Mittausarvon toistotarkkuus 1 µm.**

Käyttö:

Ohjemittapoikkeamien ja muotovirheiden, kuten soikeuden tai kartiomaisuuden tarkastukseen.

Toimituksen sisältö:

Anturipäät, kovametallinen mittauskärki, vakiopidin (näyttölaite ja säätörenkaat eivät sisälly toimitukseen).

Erikoistarvike:

Tarkkuusmittakello nro 434674, induktiivinen tarkkuusmittakello nro 434670, mittakello vasemmalle etenevällä asteikolla nro 434807 koko 10, digitaalinen mittakello 434322, mittausjalusta nro 435020.

Huomautus:

Tilauksesta on saatavilla malleja, joissa on mittausalue 20 mm:iin asti ja pohjareivät.

Tekninen kuvaus

KM-mittauskärkien lkm	2
-----------------------	---

Anturien lkm	13
Tehokas käyttöalue	4,15 - 12,5 mm
Toistotarkkuus	1 µm
Mittausalue	4,5 - 12 mm
Mittaussyvyys	41 - 45 mm
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyäessä
Tuotetyyppi	Tarkkuussisämittauslaite

Tarvikkeet

Mittakello, vasemmalle kasvava asteikko Mittausalue 10 mm	434807 10
Anturipää OSIMESS-tarkkuus-sisämittauslaitteille Käyttöalue 7,20-7,80 mm	435015 7,20-7,80
Laitteenpidin, palautusnappi Nimellismittausalueelle 0,95-20,6 mm	435013 0,95-20,6
Digitaalinen mittakelloMitta-asteikko 0,0005 mm. Mittausalue 12,5 mm	434322 12,5
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Induktiivinen tarkkuusmittakello Extramess Tyyppi 2001	434670 2001
Laitteenpidin ilman palautusnuppia Nimellismittausalueelle 0,95-20,6 mm	435012 0,95-20,6
Säätörengassarja, terästä (mitat kuten anturipäillä) Mittausalue 4,5-12 mm	435030 4,5-12
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 50/1 µm	434674 50/1
Kulmakappale OSIMESS-laitteelle Nimellismittausalueelle 0,95-20,6 mm	435014 0,95-20,6
Mittauspöytä OSIMESS-laitteelle Valmistajamerkintä OSM6	435020 OSM6
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 130/5 µm	434674 130/5
Mittauspöytä OSIMESS-laitteelle Valmistajamerkintä OSM5	435020 OSM5

Tarkkuusmittakello \pm mittausalue / lukema 250/10 μm

434674 250/10