




## Hionta- ja tarkastusruuvipenkki ilman karaa, Leukaväli A: 100mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	363650 100
GTIN	4045197313621
Tuoteluokka	38F

### Kuvaus

#### Malli:

· **Karkaistua terästä; kauttaaltaan tarkkuushiottu.**

**Kiinnitys mahdollista neljälle eri puolelle** (pohja-, otsa- ja sivupinnoille).

Liikkuva leuka työnnetään käsin kiinni työkappaleeseen ja kiristetään. **Vapautettaessa liikkuva leuka irtoaa työkappaleesta automaattisesti.**

#### Toiminto:

**Alasvetojärjestelmä** – liikkuva leuka painaa alaspäin kiinnityspuristuksen ansiosta, jolloin työkappale ei kohoa eikä tärise työstettäessä.

#### Käyttö:

**Tarkkaan työstöön ja tarkistukseen.**

#### Tarkkuus:

Alle **0,003 mm** / 100 mm (järjestelmätarkkuus).

### Tekninen kuvaus

Suurin kiristysalue b	160 mm
Kokonaispituus a	270 mm
Paino	9,5 kg
Leukaväli A	100 mm
Leukojen korkeus C	40 mm
Kokonaisleveys B	100 mm

Tuotetyyppi

Tarkistusruuvipenkki