



Pikakiinnityskoneruuvipuristin, yhdellä kädellä käytettävä, Leukaväli A: 110mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	365023 110
GTIN	4045197563200
Tuoteluokka	32P

Kuvaus

Malli:

- Liikkuvan leuan nopea siirto.
- Leuat on karkaistu ja hiottu.
- Ei aikaavievää veivaamista.
- Tarkka kiinnitys tasojohteen avulla.
- Työkappale kiinnitetään yhdellä kädellä.
- Yksi leuka, jossa on pysty- ja vaakaprisma pyreille materiaaleille, toinen leuka sileä.
- Litteiden kappaleiden kiinnittämiseksi molemmat leuat ovat kavennettuja.
- Sivuilla kaksi vastinpintaa.
- Muotoiltu lukitus.

Käyttö:

Työkappaleiden nopeaan kiinnittämiseen pora- ja mittauskoneisiin.

Raaka-aine:

Runko ja liikkuvat leuat lujaa erikoisvalua.

Tarkkuus:

Alle 0,03 mm.

Tekninen kuvaus

Värikoodi sopiville tarvikkeille	BM-ruuvipuristin, sininen
Kokonaiskorkeus c	82 mm
Paino	9,5 kg

suurin kokonaispituus L_4	510 mm
Leukaväli A	110 mm
Kiinnitysalue b	130 mm
Leukojen korkeus C	32 mm
Perusrungon leveys B	112 mm
Perusrungon pituus a	280 mm
Tuotetyyppi	Porakoneruuvipuristin