




Hionta- ja tarkastusruuvipenkki ilman karaa, Leukaväli A: 125mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	363650 125
GTIN	4045197313638
Tuoteluokka	38F

Kuvaus

Malli:

· **Karkaistua terästä; kauttaaltaan tarkkuushiottu.**

Kiinnitys mahdollista neljälle eri puolelle (pohja-, otsa- ja sivupinnoille).

Liikkuva leuka työnnetään käsin kiinni työkappaleeseen ja kiristetään. **Vapautettaessa liikkuva leuka irtoaa työkappaleesta automaattisesti.**

Toiminto:

Alasvetojärjestelmä – liikkuva leuka painaa alaspäin kiinnityspuristuksen ansiosta, jolloin työkappale ei kohoa eikä tärise työstettäessä.

Käyttö:

Tarkkaan työstöön ja tarkistukseen.

Tarkkuus:

Alle **0,003 mm** / 100 mm (järjestelmätarkkuus).

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus a	310 mm
Paino	14,5 kg
Suurin kiristysalue b	180 mm
Leukaväli A	125 mm
Leukojen korkeus C	43 mm
Kokonaisleveys B	125 mm

Tuotetyyppi

Tarkistusruuvipenkki