

**Tarkkuusmittakello iskunkestävä, Mittausalue / Kotelon Ø: 30/58mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	433050 30/58
GTIN	4031452100280
Tuoteluokka	46C

**Kuvaus****Malli:**

Mitat DIN EN ISO 463 -standardin mukaan, painos kesäkuu 2006 (paitsi koko 100/80).

Tukeva, mattakromattu messinkikuori.

Kiinnitysvarren Ø 8 mm h6, karkaistu ja hiottu.

Asteikkotaulu on käännettävissä ulkokehän avulla.

Keskiönäyttö 1/100 mm:n asteikkojako, pieni näyttö 1 mm:n asteikkojako.

**Erikoistarvike:**

Erikoiskärjet nro 434900 / 4910 / 4915.

**Tekninen kuvaus**

Mittausalue	30 mm
Asteikkojako	0,01 mm
Kotelon Ø	58 mm
Kalibrointi	C1
Asteikkojako / osoittimen kierros	1 mm

Mittausvoima	0,8 - 1,6 N
Standardi	Tehdasnormi
Anturin liitântäkierre	M2,5
Mittapoikkeama MPE (mittausalue)	20 µm
mittaustekniikka	analoginen
Tuotetyyppi	mittakello

## Palvelut

KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 30 mm	023000 30
DAkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 100 mm	023010 100

## Tarvikkeet

Jatkeet mitta-antureille Pituus L 50 mm	434920 50
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 15 mm	434920 15
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Teräsanturi Tyyppi 14/15	434900 14/15
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 100 mm	434920 100
Teräsanturi Tyyppi 13	434900 13
Teräsanturi Tyyppi 14/20	434900 14/20
Mittakellon lasi Tyyppi 58	432010 58
Teräsanturi Tyyppi 30/10	434900 30/10
Kovametallianturi Tyyppi 11	434910 11
Teräsanturi Tyyppi 18/2	434900 18/2
Kovametallianturi Tyyppi 18/5	434910 18/5
Teräsanturi Tyyppi 18/1	434900 18/1
Kovametallianturi Tyyppi 10	434910 10
Teräsanturi Tyyppi 18/4	434900 18/4

Teräsanturi Tyyppi 12	434900 12
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 40 mm	434920 40
Teräsanturi Tyyppi 39	434900 39
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 80 mm	434920 80
Kovametallianturi Tyyppi 18/2	434910 18/2
Kovametallianturi Tyyppi 17	434910 17
Teräsanturi Tyyppi 11/30	434900 11/30
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 90 mm	434920 90
Magneettinen takaseinä mittakelloon kotelon Ø:lle 58 mm	434835 58
Teräsanturi Tyyppi 20	434900 20
Kovametallianturi Tyyppi 18/3	434910 18/3
Kovametallianturi Tyyppi 16	434910 16
Teräsanturi Tyyppi 14/30	434900 14/30
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 70 mm	434920 70
Teräsanturi Tyyppi 2	434900 2
Mittakellon ulkorengas Tyyppi 58	432020 58
Teräsanturi Tyyppi 11/35	434900 11/35
Kovametallianturi Tyyppi 2	434910 2
Teräsanturi Tyyppi 24	434900 24
Teräsanturi Tyyppi 14/40	434900 14/40
Teräsanturi Tyyppi 15	434900 15
Teräsanturi Tyyppi 10	434900 10
Kovametallianturi Tyyppi 18/4	434910 18/4
Teräsanturi Tyyppi 18/6	434900 18/6
Teräsanturi Tyyppi 28	434900 28
Kovametallianturi Tyyppi 18/6	434910 18/6
Teräsanturi Tyyppi 29/20	434900 29/20
Teräsanturi Tyyppi 11/15	434900 11/15
Teräsanturi Tyyppi 14	434900 14

Teräsanturi Tyyppi 29/10	434900 29/10
Rubiinianturi Tyyppi 2	434915 2
Kääntyvä mittauskärki	434912
Teräsanturi Tyyppi 18/5	434900 18/5
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 30 mm	434920 30
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
Kovametallianturi Tyyppi 18/1	434910 18/1
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 20 mm	434920 20
Teräsanturi Tyyppi 11/25	434900 11/25
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 60 mm	434920 60
Teräsanturi Tyyppi 17	434900 17
Teräsanturi Tyyppi 18/3	434900 18/3
Kovametallianturi Tyyppi 14	434910 14
Teräsanturi Tyyppi 11	434900 11
Teräsanturi Tyyppi 11/20	434900 11/20