




## Tarkkuussisämittauslaite OSIMESS, Mittausalue: 1,5-4,2mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	435010 1,5-4,2
GTIN	2050001039965
Tuoteluokka	46D

### Kuvaus

#### Malli:

OSIMESS-sisämitan tarkkuusmittauslaite pienille rei'ille alk. 1 mm. Anturipäät DLC-pinnoitettu (alk. koosta 4,5-7,5). Teränmuotoiset, suippenevat mittauskärkien päät, jotka pysyvät paikoillaan tarkkuustulkin mittausvoimalla, levittävät halkaistun anturipään. **Mittausarvon toistotarkkuus 1 µm.** Anturipäät **kovametallia.**

#### Käyttö:

Ohjemittapoikkeamien ja muotovirheiden, kuten soikeuden tai kartiomaisuuden tarkastukseen.

#### Toimituksen sisältö:

Anturipäät, kovametallinen mittauskärki, vakiopidin (näyttölaite ja säätörenkaat eivät sisälly toimitukseen).

#### Erikoistarvike:

Tarkkuusmittakello nro 434674, induktiivinen tarkkuusmittakello nro 434670, mittakello vasemmalle etenevällä asteikolla nro 434807 koko 10, digitaalinen mittakello 434322, mittausjalusta nro 435020.

#### Huomautus:

Tilauksesta on saatavilla malleja, joissa on mittausalue 20 mm:iin asti ja pohjareivät.

### Tekninen kuvaus

Toistotarkkuus	1 µm
----------------	------

Mittausalue	1,5 - 4,2 mm
Anturien lkm	10
Mittaussyvyys	17 - 25 mm
KM-mittauskärkien lkm	2
Tehokas käyttöalue	1,5 - 4,2 mm
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyessä
Tuotetyyppi	Tarkkuussisämittauslaite

## Tarvikkeet

Kulmakappale OSIMESS-laitteelle Nimellismittausalueelle 0,95-20,6 mm	435014 0,95-20,6
Tarkkuusmittakello $\pm$ mittausalue / lukema 50/1 $\mu\text{m}$	434674 50/1
Mittauspöytä OSIMESS-laitteelle Valmistajamerkintä OSM5	435020 OSM5
Laitteenpidin, palautusnappi Nimellismittausalueelle 0,95-20,6 mm	435013 0,95-20,6
Mittakello, vasemmalle kasvava asteikko Mittausalue 10 mm	434807 10
Induktiivinen tarkkuusmittakello Extramess Tyyppi 2001	434670 2001
Tarkkuusmittakello $\pm$ mittausalue / lukema 25/0,5 $\mu\text{m}$	434674 25/0,5
Tarkkuusmittakello $\pm$ mittausalue / lukema 250/10 $\mu\text{m}$	434674 250/10
Säätörengassarja, terästä (mitat kuten anturipäillä) Mittausalue 1,5-4,2 mm	435030 1,5-4,2
Anturipää OSIMESS-tarkkuus-sisämittauslaitteille Käyttöalue 1,50-1,90 mm	435015 1,50-1,90
Mittauspöytä OSIMESS-laitteelle Valmistajamerkintä OSM6	435020 OSM6
Laitteenpidin ilman palautusnappia Nimellismittausalueelle 0,95-20,6 mm	435012 0,95-20,6
Tarkkuusmittakello $\pm$ mittausalue / lukema 130/5 $\mu\text{m}$	434674 130/5
	434322 12,5

Digitaalinen mittakello  
Mitta-asteikko 0,0005 mm.  
Mittausalue 12,5 mm

---