



Iskunlaskija, avain



Tilaustiedot

Tilausnumero	470100
GTIN	4045197235046
Tuoteluokka	42H

Kuvaus

Malli:

Kuusinumeroinen laskija, molemminpuolinen käyttö myötöpäiväiselle iskulle. Voidaan nollata käännettävällä avaimella vasemmalta tai oikealta. Käyttöakseli molemmilta puolilta ulkoneva, iskuvipu siirrettävissä akselilla. Käyttöakselin Ø, 5 mm, numerokorkeus 4,5 mm, kotelo vasaralakattu.

Käyttö:

Kone- ja metalliteollisuudessa esimerkiksi stanssatussa, leikatessa ja puristettaessa sekä pakkauskoneissa ja automaateissa.

Iskuja enintään: 500 min⁻¹

Iskuheilahdus vähintään – enintään: 32 - 60 astetta

Leveys: 70 mm

Korkeus: 60 mm

Pituus: 28 mm

Tekninen kuvaus

Korkeus	60 mm
Iskuheilahdus vähintään – enintään	32 - 60 astetta
Leveys	70 mm
Iskuja enintään	500 min ⁻¹

Pituus	28 mm
Numerokorkeus	4,5 mm
Käyttöakselin Ø	5 mm
Tuotetyyppi	Iskumäärälaskin

Tarvikkeet

Nollausavain	470150
--------------	--------