

**FLEX****Pienahitsihiomakone, peruslaite, Tyyppi: LLK1503****Tilaustiedot**

Tilausnumero	077770 LLK1503
GTIN	4030293115583
Tuoteluokka	03S

**Kuvaus****Malli:**

Tehokas akkuperusmoottori TRINOXFLEX 18 V metallipintojen työstöön.

- **Erittäin kestävä, harjaton moottori ja suuri työstövoima.**
- **Ainutlaatuinen pikakytkimellä varustettu työkalukiinnitin neljän järjestelmäkiinnittimien työkaluttomaan vaihtoon, satinointiin ja putkihiontaan, hiontaan nauhaviilalla tai pienahitsihiomakoneella.**

**Toimituksen sisältö:**

**Versio ilman kiinnitintä**, mukana 2 x akku 18 V / 5,0 Ah, laturi ja L-Boxx® 238.

**Huomautus:**

Sopivat hiomalaikat löytyvät nrolla 566994 ja nrolla 566996.

Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)

Tehonkulutus: 1200 W

Enimmäiskierrosluku: 1500 - 4700 min<sup>-1</sup>

Laikan enimmäis-Ø: 152 mm

Paino: 3,4 kg

**Tekninen kuvaus**

Paino	3,4 kg
-------	--------

Laikan enimmäis-Ø	152 mm
Enimmäiskierrosluku	1500 - 4700 min <sup>-1</sup>
Tehonkulutus	1200 W
Valmistajamerkintä	LLK1503
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Tuotetyyppi	Pienahitsaussaumojen hiomakone

## Tarvikkeet

Pienoislaikka RC-UW Rapid Cut D × T × H (mm) Rakeistus-vertailu 50	566994 50
Pienoislaikka H × S × K (mm) Rakeistus-vertailu 280	566996 280
Pienoislaikka H × S × K (mm) Rakeistus-vertailu 180	566996 180
Pienoislaikka RC-UW Rapid Cut D × T × H (mm) Rakeistus-vertailu 100	566994 100
Kiinnitysmutteri M14 Tyyppi FIXTEC	073930 FIXTEC