

**HOLEX****Jännitteentarkistustaltta, Laitetyyppi: LED****Tilaustiedot**

Tilausnumero	473120 LED
GTIN	4045197554253
Tuoteluokka	42I

**Kuvaus****Malli:**

Kaksikomponenttinen muovirunko, 2 mittausvartta. Sisäänrakennetut LED-valaisimet, testikahvipidin yhden käden käyttöön, automaattinen testi toiminnan tarkastamiseksi. Mittausalueen automaattinen valinta.

**Toiminto:**

IP64: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Käyttö:**

Ammattimaiseen, moniportaiseen jännitteen, napaisuuden ja johtavuuden tarkistukseen.

**Standardi:**

**IEC / DIN EN 61243-3; GS TÜV Rheinland.**

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää 2 paristoa nro 081551, koko LR3, suojakorkit.

**Tekninen kuvaus**

Pyörimissuunnan tarkistus	kyllä
Näyttö	5

Johtavuuden testaus	akustinen/LED
Valmistajamerkintä	5
Ylijänniteluokka	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Näyttöalue AC	12 - 400 V
Näyttöalue DC	12 - 690 V
Mittauskohdan valaistus	kyllä
IP-suojaluokka	IP 64
Kalibrointi	I1
Turvallisuustodistus	GS TÜV Rheinland
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Tuotenro, paristot/akut	081551 LR3
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Virtalähde	2x nro 081551, koko LR3
Tuotetyyppi	Jännitteentarkistustaltta

## Palvelut

KalibrointiJännitteentarkistustaltta Tyyppi S	027120 S
DAkkS-kalibrointiJännitteentarkistustaltta Tyyppi S	027160 S

## Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
---	------------