

HOLEX**Jännitteentarkistustaltta, Laitetyyppi: LCD****Tilaustiedot**

Tilausnumero	473120 LCD
GTIN	4045197554260
Tuoteluokka	42I

Kuvaus**Malli:**

Kaksikomponenttinen muovirunko, 2 mittausvartta. Sisäänrakennetut LED-valaisimet, testikahvipidin yhden käden käyttöön, automaattinen testi toiminnan tarkastamiseksi. Mittausalueen automaattinen valinta.

Toiminto:

IP64: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Ammattimaiseen, moniportaiseen jännitteen, napaisuuden ja johtavuuden tarkistukseen.

Standardi:

IEC / DIN EN 61243-3; GS TÜV Rheinland.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 2 paristoa nro 081551, koko LR3, suojakorkit.

Tekninen kuvaus

Pyörimissuunnan tarkistus	kyllä
Näyttöalue DC	6 - 690 V

Mittauskohdan valaistus	kyllä
Ylijänniteluokka	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Näyttö	LCD
Näyttöalue AC	6 - 400 V
Valmistajamerkintä	LCD
Johtavuuden testaus	akustinen /LCD
Taustavalaistu näyttö	kyllä
IP-suojaluokka	IP 64
Kalibrointi	I1
Turvallisuustodistus	GS TÜV Rheinland
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Tuotenro, paristot/akut	081551 LR3
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Virtalähde	2x nro 081551, koko LR3
Tuotetyyppi	Jännitteentarkistustalta

Palvelut

KalibrointiJännitteentarkistustalta Tyyppi S	027120 S
DAkS-kalibrointiJännitteentarkistustalta Tyyppi S	027160 S

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
---	------------