



Tarkkuusmittakello iskunkestävä, Mittausalue / Kotelon Ø: 5/40mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	433400 5/40
GTIN	2050001749307
Tuoteluokka	46C

Kuvaus

Malli:

Vankka, mattakromattu messinkikotelo; rikkoontumaton kellon lasi.

Kiinnitysvarren Ø 8 mm h6, karkaistu ja hiottu.

Erittäin tarkka malli.

Mittausmekanismin tärkeimmät osat ovat **jalokivilaakeroituja**.

Keskinäytössä **1/1000 mm:n asteikkojako**.

Asteikkotaulun osoitin voidaan kääntää nolla-asentoon ulkorengaalla.

Lähes vakio mittausvoima koko mittausalueella.

Korkeatasoinen iskusuoja takaa erityisen pitkän käyttöiän.

Mitat DIN EN ISO 463 -standardin mukaan, painos kesäkuu 2006.

Erikoistarvike:

Erikoiskärjet nro 434900 / 4910 / 4915.

Tekninen kuvaus

Kotelon Ø	40 mm
Kalibrointi	C2

Asteikkojako / osoittimen kierros	0,2 mm
Asteikkojako	0,001 mm
Mittausalue	5 mm
Mittausvoima	1 - 1,5 N
Standardi	Tehdasnormi
Mittapoikkeama MPE (mittausalue)	10 µm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	mittakello

Palvelut

KalibrointiMittakello, analoginen 0,001 Suurin mittaussyvyys 5 mm	023020 5
DAkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm	023010 12,5

Tarvikkeet

Kovametallianturi Tyyppi 11	434910 11
Teräsanturi Tyyppi 10	434900 10
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 70 mm	434920 70
Teräsanturi Tyyppi 14/40	434900 14/40
Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 50 mm	434917 50
Teräsanturi Tyyppi 14	434900 14
Teräsanturi Tyyppi 11/35	434900 11/35
Kovametallianturi Tyyppi 18/4	434910 18/4
Kovametallianturi Tyyppi 14	434910 14
Teräsanturi Tyyppi 18/5	434900 18/5
Kovametallianturi Tyyppi 16	434910 16
Mittakellon ulkorengas Tyyppi 40	432020 40

Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 50 mm	434918 50
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 60 mm	434920 60
Magneettinen takaseinä mittakelloon kotelon Ø:lle 40 mm	434835 40
Teräsanturi Tyyppi 28	434900 28
Teräsanturi Tyyppi 20	434900 20
Teräsanturi Tyyppi 12	434900 12
Teräsanturi Tyyppi 11/30	434900 11/30
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 25 mm	434918 25
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 90 mm	434920 90
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 40 mm	434920 40
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 15 mm	434920 15
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 50 mm	434920 50
Teräsanturi Tyyppi 11/15	434900 11/15
Teräsanturi Tyyppi 18/6	434900 18/6
Kovametallianturi Tyyppi 18/3	434910 18/3
Teräsanturi Tyyppi 17	434900 17
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 80 mm	434920 80
Kovametallianturi Tyyppi 17	434910 17
Teräsanturi Tyyppi 13	434900 13
Teräsanturi Tyyppi 15	434900 15
Teräsanturi Tyyppi 18/4	434900 18/4
Kovametallianturi Tyyppi 10	434910 10
Teräsanturi Tyyppi 11/20	434900 11/20
Teräsanturi Tyyppi 24	434900 24
Teräsanturi Tyyppi 18/2	434900 18/2
Teräsanturi Tyyppi 11/25	434900 11/25
Kovametallianturi Tyyppi 18/5	434910 18/5
Teräsanturi Tyyppi 18/1	434900 18/1

Teräsanturi Tyyppi 29/10	434900 29/10
Teräsanturi Tyyppi 2	434900 2
Mittakellon lasi Tyyppi 40	432010 40
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 20 mm	434920 20
Kovametallianturi Tyyppi 2	434910 2
Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 25 mm	434917 25
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 100 mm	434920 100
Teräsanturi Tyyppi 14/15	434900 14/15
Kääntyvä mittauskärki	434912
Teräsanturi Tyyppi 39	434900 39
Teräsanturi Tyyppi 14/30	434900 14/30
Teräsanturi Tyyppi 30/10	434900 30/10
Kovametallianturi Tyyppi 18/6	434910 18/6
Kovametallianturi Tyyppi 18/2	434910 18/2
Teräsanturi Tyyppi 11	434900 11
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 30 mm	434920 30
Teräsanturi Tyyppi 14/20	434900 14/20
Teräsanturi Tyyppi 18/3	434900 18/3
Kovametallianturi Tyyppi 18/1	434910 18/1
Rubiinianturi Tyyppi 2	434915 2
Teräsanturi Tyyppi 29/20	434900 29/20