

**Mahr****Digitaalinen mittakello IP54 Mitta-asteikko 0,0005 mm., Mittausalue: 12,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	434316 12,5
GTIN	4059192014582
Tuoteluokka	43A

**Kuvaus****Malli:**

Digitaalinen mittakello, **erittäin suuri** numeronäyttö (**11 mm**) ja integroitu toleranssinäyttö (mittausarvojen näytöllä tai ilman). REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen. Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet.

**Absoluuttinen toiminto:**

Nollaus mahdollista kaikissa sijainneissa ilman, että vertailureferenssi häviää.

**Kerroin asetettavissa**, lukema näytössä.

Yksittäisiä toimintoja on mahdollista lukita suoraan mittakellossa. Asetukset ja tallennetut arvot (kerroin, Preset, toleranssit) säilyvät myös, kun vaihdetaan uusi paristo.

**Pöly- ja roiskevesisuojaus** malli IP 54.**Toiminto:**

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää 1 pariston nro 081560 koko CR 2450.

**Erikoistarvike:**

Tiedonsiirtokaapeli nro 498940.

## Tekninen kuvaus

Mittausalue	12,5 mm
Kalibrointi	C1
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Rungon paksuus	35 mm
Kotelon Ø	58 mm
Mittausvoima	0,65–0,90 N
Lukema valittavissa	0,00002 tuuma
Lukema valittavissa	0,0005 mm
IP-suojausluokka	IP 54
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2450
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue)	0,004 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitântä	USB-liitântä
Liitântä	Digimatic-liitântä
Liitântä	RS232C-liitântä.
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	mittakello

## Palvelut

KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm	023000 12,5
DAkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm	023010 12,5

## Tarvikkeet

Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi D2	498940 D2
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Lähetin Tyyppi S4E	498966 S4E
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi R2	498940 R2
Liitäntäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi USB2	498940 USB2
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2450	081560 CR2450