

Mitutoyo**Absoluuttinen aurinkomittakello Mitta-asteikko 0,01 mm., Mittausalue: 12,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	434070 12,5
GTIN	4946368631288
Tuoteluokka	44A

Kuvaus**Malli:**

Digitaalinen mittakello, jossa on suuri LCD-näyttö. Virtalähteenä huipputehokkaat aurinkokennot super-kondensaattoriin yhdistettynä. Näytön nollaus joka asennossa (origin), mittausarvojen vaihto (\pm).

Toiminto:

IP42: Suojaus viistosti tulevalta vedeltä (tippuveesisuojattu) 15 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497080, vara- ja erikoisanturit nro 434900; 434910; 434915.

Tekninen kuvaus

Kotelon \varnothing	59 mm
Kiinnitysvarren \varnothing h6	8 mm
Mittausalue	12,5 mm

Rungon paksuus	29,2 mm
Mittausvoima	≤ 1,5 N
Kalibrointi	C1
virheraja	0,02 mm
IP-suojaluokka	IP 42
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Liitäntä	USB-rajapinta
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	mittakello

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/434070-12,5>