

**DURACELL****Alkalimangaaniparistot, Kansainvälinen rakennekoko: LR6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	081556 LR6
GTIN	4260131237867
Tuoteluokka	08C

**Kuvas**

Alkalimangaaniparistot LR6 paristotyyppi: Mignon, AA

Nimellisjännite: 1,5 V

Pariston Ø: 14 mm

Korkeus: 50 mm

Sisältyvien paristojen lukumäärä: 4

**Tekninen kuvaus**

Kansainvälinen rakennekoko	LR6
Nimellisjännite	1,5 V
Kemiallinen koostumus	Alkali-Mangan
uudelleenladattava	ei
Sisältyvien paristojen lukumäärä	4
Paristotyyppi	Mignon, AA
Paino / kpl	24 g

