

DURACELL**Alkalimangaaniparistot, Kansainvälinen rakennekoko: LR14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	081556 LR14
GTIN	4260131237874
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Alkalimangaaniparistot LR14 paristotyyppi: Baby, C

Nimellisjännite: 1,5 V

Pariston Ø: 25,5 mm

Korkeus: 47 mm

Sisältyvien paristojen lukumäärä: 2

Tekninen kuvaus

Kansainvälinen rakennekoko	LR14
Kemiallinen koostumus	Alkali-Mangan
Nimellisjännite	1,5 V
uudelleenladattava	ei
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Paristotyyppi	Baby, C
Paino / kpl	70 g

