

**DURACELL****Alkalimangaaniparistot, Kansainvälinen rakennekoko: LR20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	081556 LR20
GTIN	4260131237881
Tuoteluokka	08C

**Kuvaus**

Alkalimangaaniparistot LR20 paristotyyppi: Mono, D

Nimellisjännite: 1,5 V

Pariston Ø: 33 mm

Korkeus: 60 mm

Sisältyvien paristojen lukumäärä: 2

**Tekninen kuvaus**

Nimellisjännite	1,5 V
Kansainvälinen rakennekoko	LR20
Kemiallinen koostumus	Alkali-Mangan
uudelleenladattava	ei
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Paristotyyppi	Mono, D
Paino / kpl	139 g

